


CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Custodia mobile D-SUB



1419722

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419722>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile D-SUB, grado di protezione: IP20, materiale: Zinco pressofuso, uscita cavo: diritto, dimensioni custodia: 1, colore: liscia metallica

I vantaggi

- Montaggio semplificato grazie alle viti di bloccaggio premontate
- Inserzione obliqua dei conduttori
- Custodie in plastica antimagnetiche

Dati commerciali

Codice articolo	1419722
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNCAE
Codice prodotto	ABNCAE
GTIN	4055626188010
Peso per pezzo (confezione inclusa)	46,11 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	45 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

1419722

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419722>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia protettiva
Tipo	D-SUB
Numero uscite cavi	1
Uscita cavo	diritto

Dati di collegamento

Filettatura	4-40 UNC
-------------	----------

Dimensioni

Larghezza	31,6 mm
Altezza	15,2 mm
Profondità	64,9 mm

Indicazioni materiale

Colore	liscia metallica
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Zinco pressofuso
Materiale superficie custodia	nichelato

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	3 mm ... 9,5 mm (senza protezione antipiega)
-----------------------------	--

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-35 °C ... 100 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Bloccaggio a vite
-------------------	-------------------

Disegni

Disegno schema



1419722

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419722>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1419722

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419722>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	f4b3e993-ae3f-4207-a39d-60aeb978917e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com