CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Ripartitore modulare

1422978

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1422978

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Campo di ripartizione, montaggio su rack da 19", IP20, con 24 slot per moduli di connessione via cavo RJ45, moduli accoppiatori RJ45, LC Duplex, SC Simplex e MPO, grigio medio



Campo di ripartizione da 19" per 24 inserti

I vantaggi

- Montaggio senza utensili speciali
- Design robusto

Dati commerciali

Codice articolo	1422978
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNLBA
Codice prodotto	ABNLBA
GTIN	4055626319926
Peso per pezzo (confezione inclusa)	808 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	808 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Patchpanel
Applicazione	Slot per modulo di connessione cavo RJ45 senza adattatore e vari giunti in fibra ottica
Piano d'inserimento	RJ45
Numero uscite cavi	24
Numero degli slot	24

Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	secondo IEC 61010-1
Mezzo trasmissivo	FO

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione rapida

Dimensioni

Larghezza	482,6 mm
Altezza	43,6 mm
Profondità	83,4 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PC-GF

Cavo / linea

Resistenza alla trazione corta/costante	150N (Modul)

Caratteristiche meccaniche

Resistenza alla trazione corta/costante	150N (Modul)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	5 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-5 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-25 °C ... 55 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Rack da 19"
Nota per il montaggio	Prestare attenzione al concetto di messa a terra

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19170192
ECLASS-15.0	19170192

ETIM

ETIM 10.0	EC003626

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	30,757 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com