

# HC-CIF-D15-AIWS-SM-NI - Adattatore



1424340

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424340>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatore, tipo: D15



## Descrizione del prodotto

Adattatore per montaggio HC-A10, HC-A16, HC-D15, HC-D25

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1424340       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | AF7AHZ        |
| Codice prodotto                     | AF7AHZ        |
| GTIN                                | 4055626370774 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 17,3 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 17 g          |
| Numero tariffa doganale             | 85389099      |
| Paese di origine                    | CN            |

## Dati tecnici

### Note

|               |   |
|---------------|---|
| Note generali | La protezione contro le scosse elettriche deve essere garantita dall'utente. L'utente deve controllare e fare in modo che il collegamento PE sia continuo. Il collegamento PE deve essere eseguito allo stesso modo su entrambi i lati. |
|---------------|---|

### Caratteristiche articolo

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Tipo di prodotto | Adattatore                      |
| Applicazione     | Adattatori per inserti contatti |

### Indicazioni materiale

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Materiale | Acciaio, zincato |
|-----------|------------------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
|----------------------------------|-------------------|

# HC-CIF-D15-AIWS-SM-NI - Adattatore


1424340

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424340>



## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

1424340

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424340>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440192 |
| ECLASS-15.0 | 27440192 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1424340

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424340>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)