

SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione



1413211

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413211>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo di alimentazione, 4-pol., PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: T, su Connnettore femmina diritto M12, codifica: T, lunghezza cavo: 1,5 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

I vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
- Protezione mediante codifica speciale a T contro le inserzioni errate
- Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati

Dati commerciali

Codice articolo	1413211
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1CCQ
Codice prodotto	AF1CCQ
GTIN	4046356994576
Peso per pezzo (confezione inclusa)	167,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	190 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione



1413211

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413211>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Applicazione	Alimentazione di energia
Numero di poli	4
Numero uscite cavi	1
Schermato	no
Codifica	T

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale impugnature	PP
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PA
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato

Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale U_N	63 V DC
Corrente nominale I_N	12 A

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici	
Cicli di manovra	> 100

Connettori

Connessione 1	
Tipo	Maschio diritto M12
Tipo di codifica	T (Power)

Connessione 2	
Tipo	Connettore femmina diritto M12
Tipo di codifica	T (Power)

Cavo / linea

Lunghezza cavo	1,5 m
PUR senza alogenati nero [PUR]	


SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione



1413211

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413211>

Disegno quotato



Peso della linea	83 kg/km
UL AWM Style	20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Numero di poli	4
Schermato	no
Tipo di cavo	PUR senza alogenati nero [PUR]
Struttura conduttore tensione di alimentazione	44x 0,20 mm
Tensione di alimentazione AWG	16
Sezione del conduttore	4x 1,5 mm ²
Diametro filo con guaina isolante	2,2 mm ±0,05 mm
Diametro esterno conduttore	6,75 mm ±0,2 mm
Guaina esterna, materiale	PUR
Guaina esterna, colore	grigio-nero RAL 7021
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Materiale, isolamento fili	PP
Conduttore singolo, colore	marrone, bianco, blu, nero
Isolamento spessore parete	≥ 0,26 mm
Guaina esterna spessore parete	ca. 0,70 mm
Cordatura intera	4 fili twistati longitudinalmente
Resistenza del conduttore max.	≤ 14,1 Ω/km (a 20 °C)
Resistenza di isolamento	≥ 1 GΩ*km (a 20 °C)
Tensione nominale cavi	≤ 300 V AC
Tensione di prova	≥ 3000 V AC (Spark test)
Raggio di piegatura minima, fisso	5 x D
Raggio di piegatura minima, flessibile	10 x D
Raggio di piegatura minimo, fisso	34 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	68 mm
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s ²
Capacità di carico dinamico (torsione)	Torsione: ±180 °/m, Cicli di torsione: 500000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min.
Assenza di alogeni	secondo DIN VDE 0472 Parte 815 a norma DIN EN 50267-2-1
Resistenza alla fiamma	secondo UL 758/1581 (Cable Flame) secondo UL 758/1581 FT2 secondo DIN EN 60332-2-2

SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione



1413211

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413211>

Resistenza all'olio	secondo DIN EN 60811-404, 168 h a 100 °C
Altra resistenza	secondo UL 758, 168 h a 60 °C Resistenza all'idrolisi e ai microbi a norma VDE 0282 parte 10
	non aderente
	resistente all'abrasione
	resistente all'acqua marina
Temperatura ambiente (esercizio)	-50 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) -30 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina)

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettore M12
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-111

SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione




1413211

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413211>


Disegni

Disegno quotato



Connettore M12 x 1, diritto

Disegno quotato



Connettore femmina M12 x 1, diritto


SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione



1413211


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413211>

Disegno schema



Pinning connettore M12, 4 poli, codifica T, lato connettore

Disegno schema




Pinning: connettore femmina M12, 4 poli, codifica S, lato femmina

SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione




1413211

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413211>



Curva base

Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore maschio M12 e del connettore femmina M12

SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione



1413211

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413211>

Omologazioni

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413211>

UL Listed ID omologazione: E468743				
	Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm ²
keine	63 V	12 A	- 16	- 16

cUL Listed ID omologazione: E468743				
	Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm ²
keine	63 V	12 A	- 16	-

SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione



1413211

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413211>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060327
ECLASS-15.0	27060327

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione



1413211

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413211>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com