

SAC-5P-M12MRL/10,0-500 FE SH - Cavo di alimentazione



1414865

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414865>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo di alimentazione, 5-poli, PVC, grigio RAL 7001, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio angolato M12, codifica: L, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 10 m, per corrente continua fino a 16 A / 63 V

I vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
- Protezione mediante codifica speciale L contro gli inserimenti errati
- Schermatura affidabile della potenza: schermatura a 360° per ridurre i carichi elettromagnetici

Dati commerciali

Codice articolo	1414865
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF1CDP
Codice prodotto	AF1CDP
GTIN	4055626034973
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2.440,42 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2.440,42 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

SAC-5P-M12MRL/10,0-500 FE SH - Cavo di alimentazione



1414865

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414865>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo Power
Applicazione	Alimentazione di energia
Numero di poli	5
Numero uscite cavi	1
Schermato	sì
Codifica	L

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale impugnature	PP
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PA
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato

Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale U_N	63 V DC
Corrente nominale I_N	16 A

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	------------

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio angolato M12
Tipo di codifica	L (Power)

Connessione 2

Tipo	estremità conduttore libera
------	-----------------------------

Cavo / linea


Lunghezza cavo	10 m
----------------	------

PVC grigio [500]

SAC-5P-M12MRL/10,0-500 FE SH - Cavo di alimentazione

1414865

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414865>

Disegno quotato	
Peso della linea	231 kg/km
UL AWM Style	20233 / 10493 (80 °C / 300 V)
Numero di poli	5
Schermato	sì
Tipo di cavo	PVC grigio [500]
Struttura conduttore tensione di alimentazione	141x 0,15 mm
Tensione di alimentazione AWG	14
Sezione del conduttore	5x 2,5 mm ²
Diametro filo con guaina isolante	3 mm ±0,1 mm
Diametro esterno conduttore	10,80 mm ±0,3 mm
Guaina esterna, materiale	PVC
Guaina esterna, colore	grigio RAL 7001
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Materiale, isolamento fili	PVC
Conduttore singolo, colore	marrone, bianco, blu, nero, grigio
Isolamento spessore parete	≥ 0,36 mm
Guaina esterna spessore parete	ca. 0,76 mm
Resistenza del conduttore max.	≤ 8 Ω/km (a 20 °C)
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ*km (a 20 °C)
Tensione nominale cavi	≤ 300 V AC
Tensione di prova	≥ 3000 V AC (Spark test)
Raggio di piegatura minima, fisso	5 x D
Raggio di piegatura minima, flessibile	10 x D
Raggio di piegatura minimo, fisso	54 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	108 mm
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 1000000, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s ²
Resistenza alla fiamma	secondo UL 758/1581 (Cable Flame) secondo UL 758/1581 FT1 secondo DIN EN 60332-1-2
Resistenza all'olio	secondo DIN EN 60811-404, 168 h a 60 °C
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) -20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

SAC-5P-M12MRL/10,0-500 FE SH - Cavo di alimentazione



1414865

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414865>

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettore M12
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-111

SAC-5P-M12MRL/10,0-500 FE SH - Cavo di alimentazione

1414865

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414865>


Disegni

Disegno quotato



Connettore M12 x 1, angolato

Disegno schema




Pinning connettore maschio M12, 5 poli, codifica L, lato maschio

SAC-5P-M12MRL/10,0-500 FE SH - Cavo di alimentazione


1414865

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414865>



Curva base

Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore M12

SAC-5P-M12MRL/10,0-500 FE SH - Cavo di alimentazione



1414865

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414865>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414865>



UL Listed

ID omologazione: E468743



cUL Listed

ID omologazione: E468743



EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-5P-M12MRL/10,0-500 FE SH - Cavo di alimentazione



1414865

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414865>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060327
ECLASS-15.0	27060327

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-M12MRL/10,0-500 FE SH - Cavo di alimentazione



1414865

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414865>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	20,174 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com