

# G-ESISEC-M20-S68N-NEPDS-S - Pressacavi



1415163

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415163>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 6 mm ... 13 mm, schermatura: sì, filettatura: M20 x 1,5, colore: argento, con O-ring

## I vantaggi

- Protezione antipolvere durante lo stoccaggio e il trasporto grazie all'impiego di un disco parapolvere.
- Materiale per guarnizioni resistente alle intemperie
- Senza alogenati

## Dati commerciali

Codice articolo	1415163
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DDX
Codice prodotto	AF7DDX
GTIN	4055626037943
Peso per pezzo (confezione inclusa)	59,24 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	59,24 g
Numero tariffa doganale	74198090
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Montaggio

Nota per il montaggio	<p>Montaggio del collegamento a vite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montare i perni del collegamento a vite del cavo</li> <li>- Eseguire la spelatura della guaina esterna. Scoprire la schermatura del cavo di ca. 7mm.</li> <li>- Spingere il cono esterno sulla calza schermante</li> <li>- Spingere il cono esterno sulla calza schermante</li> <li>- introdurre entrambi con il cavo nei manicotti per connessione a vite montati</li> <li>- Stringere il dado a risvolto con la coppia di serraggio necessaria</li> </ul>
-----------------------	--


### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite per cavo
Applicazione	Ex
Numero dei conduttori	1
Produttore	WISKA
Denominazione produttore	EMSKE-L 20 EMV-Z
Schermato	sì

### Dati EX

Tipi di cavo utilizzabili	per cavi non armati
Uso in area a rischio di esplosione	sì

### Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	43 mm
Lunghezza della filettatura	12 mm
Diametro foro	20,1 mm ... 20,3 mm
Apertura chiave dadi	24 mm
Apertura chiave perno	24 mm
Misura angolare esagonale	27 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M20 x 1,5
Passo della filettatura	1,5 mm

### Dati di collegamento

Coppia di serraggio	8 Nm (Perno)
---------------------	--------------

### Indicazioni materiale

1415163

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415163>

Colore	color ottone
Materiale Inserto di fissaggio	PA
Materiale guarnizione Guarnizione cavo	EPDM
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato

## Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	6 mm ... 13 mm
-----------------------------	----------------

## Condizioni ambientali e della vita elettrica


### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 75 °C (statico)

## Omologazioni

ATEX	II 2 G/D EEx e II IP68
IECEX	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db

Disegni



1415163

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415163>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415163>



**cUL Recognized**

ID omologazione: E179850



**UL Recognized**

ID omologazione: E179850



**EAC Ex**

ID omologazione: RU C-DE.HA67.B.00120



**GL**

ID omologazione: 20259-04 HH



**IECEx**

ID omologazione: IECEx PTB 13.0027X



**ATEX**

ID omologazione: PTB 04 ATEX 1112 X

1415163

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415163>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140802
ECLASS-15.0	27140802

### ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

1415163

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415163>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	22d32485-5789-46ee-bfe3-354472f0564f

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,062 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
 Via Bellini, 39/41  
 20095 Cusano Milanino (MI)  
 +39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)