

SAC-4P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR - Cavo sensore/attuatore



1415580

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415580>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PVC, nero RAL 9005, Maschio angolato M8, codifica: A, su Connettore femmina angolato M8, codifica: A, lunghezza cavo: 0,3 m

I vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %

Dati commerciali

Codice articolo	1415580
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF1BCA
Codice prodotto	AF1BCA
GTIN	4055626049502
Peso per pezzo (confezione inclusa)	18,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	17,244 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

SAC-4P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR - Cavo sensore/attuatore



1415580

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415580>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Applicazione	Standard
Numero di poli	4
Numero uscite cavi	1
Schermato	no
Codifica	A

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	NBR
Materiale impugnature	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato

Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale U_N	48 V AC 60 V DC
Corrente nominale I_N	4 A

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici	
Cicli di manovra	≥ 100

Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

Connettori

Connessione 1	
Tipo	Maschio angolato M8
Numero di poli	4
Tipo di codifica	A

Connessione 2	
Tipo	Connettore femmina angolato M8

SAC-4P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR - Cavo sensore/attuatore



1415580

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415580>


Numero di poli	4
Tipo di codifica	A

Cavo / linea

Lunghezza cavo	0,3 m
----------------	-------

PVC nero [PVC]	
----------------	--

Disegno quotato



Peso della linea	33 kg/km
UL AWM Style	2464 / 1729 (80 °C / 300 V)
Numero di poli	4
Schermato	no
Tipo di cavo	PVC nero [PVC]
Struttura conduttore segnale linea	14x 0,15 mm
Linea segnale AWG	24
Sezione del conduttore	4x 0,25 mm ² (Linea del segnale)
Diametro filo con guaina isolante	1,17 mm ±0,05 mm
Diametro esterno conduttore	4,40 mm ±0,15 mm
Guaina esterna, materiale	PVC
Guaina esterna, colore	nero RAL 9005
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Materiale, isolamento fili	PVC
Conduttore singolo, colore	marrone, bianco, blu, nero
Isolamento spessore parete	≥ 0,23 mm (Isolamento fili) ≥ 0,76 mm (Guaina esterna)
Cordatura intera	4 fili twistati longitudinalmente
Resistenza del conduttore max.	max. 79 Ω/km (a 20 °C)
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ*km (a 20 °C)
Tensione nominale cavi	≤ 300 V
Tensione di prova	≥ 3000 V
Raggio di piegatura minima, fisso	5 x D
Raggio di piegatura minimo, fisso	22 mm
Resistenza alla fiamma	secondo UL-Style 2464
Resistenza all'olio	EN 60811-2-1
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) -10 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)

SAC-4P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR - Cavo sensore/attuatore



1415580

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415580>

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
	IP68

Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)

-25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina)

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettore M8
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-104

SAC-4P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR - Cavo sensore/attuatore




1415580

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415580>


Disegni

Disegno quotato



Connettore maschio M8 x 1, versione angolata

Disegno quotato



Connettore femmina M8 x 1, angolato


SAC-4P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR - Cavo sensore/attuatore



1415580


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415580>

Disegno schema



Pinning connettore maschio M8, 4 poli, vista lato maschio

Disegno schema



Pinning connettore femmina M8, 4 poli, vista lato femmina


SAC-4P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR - Cavo sensore/attuatore



1415580


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415580>

Disegno schema



Orientamento dei pinning

Disegno schema



Orientamento dei pinning


SAC-4P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR - Cavo sensore/attuatore



1415580

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415580>

Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore/connettore femmina M8

SAC-4P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR - Cavo sensore/attuatore



1415580

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415580>

Omologazioni

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415580>



UL Listed

ID omologazione: FILE E 221474

	Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm ²
keine	30 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID omologazione: FILE E 221474

	Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm ²
keine	30 V	4 A	-	-



EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-4P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR - Cavo sensore/attuatore



1415580

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415580>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR - Cavo sensore/attuatore



1415580

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415580>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,226 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com