

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Contatto a crimpare D-SUB



1418788

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1418788>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare D-SUB, serie: HC-M-DSUB-C, Femmina, tornito, diametro contatti: 1 mm, corrente nominale: 5 A, sezione di connessione: 0,2 mm² ... 0,5 mm², AWG 24...20, materiale contatti: Metallo

Descrizione del prodotto

Contatto standard per inserti contatti D-SUB

I vantaggi

- Elevata categoria di qualità
- Diversi tipi di collegamento per ogni applicazione
- Contatto tornito

Dati commerciali

Codice articolo	1418788
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	ABNCAC
Codice prodotto	ABNCAC
GTIN	4055626150758
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,238 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,21 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CH

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Contatto a crimpare D-SUB



1418788

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1418788>

Dati tecnici

Note

Note generali	Tensione di prova solo in combinazione con l'inserto contatti cod. art.: 1688861.
---------------	---

Montaggio

Tipo di montaggio	Connessione a crimpare
-------------------	------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Serie	HC-M-DSUB-C
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-25
	HC-M-EMV
Tipo contatto	tornito

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Tipo di connessione del contatto	Femmina
Collegamento	Connessione a crimpare

Connessione conduttori

Sezione di connessione	0,2 mm ² ... 0,5 mm ²
Sezione di connessione AWG	24 ... 20

Indicazioni materiale

Materiale Contatto	Metallo
Materiale Riv. contatto a innesto (strato di copertura/selettivo)	Au (0,2 µm)
Materiale	Ni
Materiale Contatto	Ottone

Dimensioni

Larghezza [w]	1,7 mm
Altezza [h]	1,7 mm
Lunghezza [l]	13,7 mm
Diametro (Diametro contatti)	1 mm

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale (Corrente di carico massima)	5 A
--	-----

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 200
------------------	-------

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Contatto a crimpare D-SUB



1418788

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1418788>

Forza di inserzione	≤ 3,4 N
---------------------	---------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 130 °C
----------------------------------	-------------------

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Contatto a crimpare D-SUB



1418788

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1418788>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Contatto a crimpare D-SUB



1418788

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1418788>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	e82962d2-20db-42c8-b19a-0f50f5ff7a2c

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com