

# SACC-M12FSS-2PECON-PG 9-M - Connettore Power



1419640

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419640>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore Power, 3-poli, non schermata, Femmina diritto M12, codifica: S, Connessione a vite, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm, per corrente alternata fino a 16 A/630 V

## I vantaggi

- Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
- Connessione a vite: connessione affermata per un'ampia gamma di conduttori diversi
- Potente: connettore AC per massimo 16 A e 630 V AC
- Protezione mediante codifica speciale a S contro le inserzioni errate

## Dati commerciali

Codice articolo	1419640
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF2CAB
Codice prodotto	AF2CAB
GTIN	4055626181783
Peso per pezzo (confezione inclusa)	26,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	26,27 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

1419640

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419640>

## Dati tecnici

### Note

Note generali	Spelare la guaina isolante di 21 mm, spelare l'isolamento fili di 6 mm, crimpare i capocorda, infine accorciarli a 5 mm. Lunghezza del filo con capocorda accorciato 20 mm. Collegare i fili e stringere le viti di fissaggio con 0,2 Nm.
Nota per il montaggio	<b>IMPORTANTE:</b> Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.


### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
Applicazione	Alimentazione di energia
Numero di poli	3
Numero uscite cavi	1
Schermato	no
Codifica	S
Uscita cavo	diritto
Connessione a vite Pg	Pg9

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

### Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	54 mm
Apertura chiave dadi	16 mm

### Misure esterne

Diametro esterno	6 mm ... 8 mm
------------------	---------------

### Custodia

Diametro custodia	20 mm
-------------------	-------

### Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	Viton
	NBR
Materiale impugnature	PA

1419640

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419640>

Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Collegamento	Connessione a vite
Sezione di collegamento	0,75 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (con capocorda)
	0,75 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (rigido)
Sezione di connessione AWG	18 ... 16 (con capocorda)
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	5 mm
Coppia di serraggio	0,4 Nm (Ghiera M12)
	0,8 Nm ... 1 Nm (Vite di serraggio con custodia protettiva)
	0,4 Nm (Avvitare l'inserto portacontatti con custodia mobile fino all'arresto)
	0,2 Nm (Morsetti a vite)

### Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Resistenza di contatto	≤ 5 mΩ
Resistenza di isolamento	> 10 GΩ
Tensione nominale U <sub>N</sub>	630 V AC
Corrente nominale I <sub>N</sub>	16 A (per utilizzo di conduttori da 2,5 mm <sup>2</sup> )
	16 A (a 40 °C)

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Cicli di manovra	> 100
------------------	-------

### Connettori

#### Connessione 1

Struttura testa	Femmina
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	M12
Codifica	S

### Cavo / linea

Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli	5 mm
--	------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
---------------------	------

# SACC-M12FSS-2PECON-PG 9-M - Connettore Power



1419640

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419640>

Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)
---

-40 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)
--

## Normative e prescrizioni

Definizione norma
-------------------

Connettore M12
----------------

Norme/disposizioni
--------------------

IEC 61076-2-111
-----------------


# SACC-M12FSS-2PECON-PG 9-M - Connettore Power

1419640

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419640>


## Disegni

Disegno quotato



Connettore femmina M12 x 1, diritto

Disegno schema



Pinning connettore femmina M12, 3 poli, codifica S, lato femmina

# SACC-M12FSS-2PECON-PG 9-M - Connettore Power




1419640

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419640>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419640>

 <b>cUL Recognized</b> ID omologazione: FILE E 221474				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
keine				
	600 V	16 A	- 14	-

 <b>UL Recognized</b> ID omologazione: FILE E 221474				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
keine				
	600 V	16 A	- 14	-

1419640

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419640>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

### ETIM

ETIM 10.0	EC002635
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1419640

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419640>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	238a0990-8d03-4c60-b54b-76cb0ba96b13

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,111 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
 Via Bellini, 39/41  
 20095 Cusano Milanino (MI)  
 +39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)