

FL SWITCH 1104-4POE REG - Industrial Ethernet Switch



1473642

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1473642>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Unmanaged Switch 1000 REG serie, 4 Porte RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 4 Porte RJ45 PoE, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): 5 °C ... 50 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 48 V DC ... 55 V DC, Tipo REG secondo DIN 43880, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)

Descrizione del prodotto

Switch Ethernet a 8 porte con 4 porte PoE secondo 802.3 at con potenza di uscita fino a 30 W per installazione in edifici in formato REG. Con 4 porte RJ45 ciascuna sopra e sotto il coperchio di protezione da contatto. Con 4 porte PoE conformi a 802.3 at con potenza di uscita fino a 30 W

I vantaggi

- Tipo REG secondo DIN 43880
- LED di stato PoE per porta
- Autonegoziamento
- Rilevamento automatico di dispositivi alimentati a corrente ai sensi delle norme IEEE 802.3at o 802.3af
- Autocrossing



Dati commerciali

Codice articolo	1473642
Pezzi/conf.	1 Pezzi

FL SWITCH 1104-4POE REG - Industrial Ethernet Switch



1473642

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1473642>

Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNN412
Codice prodotto	DNN412
GTIN	4063151884864
Peso per pezzo (confezione inclusa)	288 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	208 g
Numero tariffa doganale	85176200
Paese di origine	TW

FL SWITCH 1104-4POE REG - Industrial Ethernet Switch




1473642

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1473642>

Dati tecnici

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	108 mm
Altezza	90 mm
Profondità	62 mm
Nota sulle dimensioni	6 UM

Note

Nota per l'utilizzo	Assistenza telefonica e sul posto (a pagamento)
Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
Nota per l'utilizzo	Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA.

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio (RAL 7042)
Colore (Pannello)	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale custodia	PC

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

Interfacce

Ethernet

Collegamento	RJ45
Nota sul tipo di connessione	Autonegoiazione e autocrossing
Velocità di trasmissione	10/100/1000 Mbit/s
Fisica di trasmissione	Ethernet RJ45
Lunghezza di trasmissione	100 m (per segmento)
LED di segnalazione	LNK/ACT, PoE
Numero di canali	4 (Porte RJ45)
Buffer d'ingresso	1,5 MBit
Buffer d'uscita	1,5 MBit

Ethernet (PoE)

Collegamento	RJ45
Lunghezza di trasmissione	100 m (tra trasmittente e ricevente)
LED di segnalazione	LNK/ACT, PoE

FL SWITCH 1104-4POE REG - Industrial Ethernet Switch



1473642

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1473642>

Numero di canali	4 (Porte RJ45 PoE)
Velocità di trasmissione	10/100/1000 Mbit/s
Numero di canali	4 (Porte RJ45 PoE)

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Switch
Famiglia di prodotti	Unmanaged Switch 1000 REG
Tipo	Stand-alone
MTTF	802,8 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) 351,4 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) 94,1 Anni (Standard SN 29500, temperatura 50 °C, ciclo operativo 100 %)
Caratteristiche particolari	Tipo REG secondo DIN 43880 Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)
Ritardo segnale	Modalità Store-and-Forward, 10/100 MBit/s, in base alla dimensione del frame

Funzioni dello switch

Indicazioni di stato e di diagnostica	LED: U_S (alimentazione di tensione), Link/Activity e PoE per ogni porta Ethernet
Funzionalità di base	Switch Unmanaged Autonegoziazione Modalità di commutazione Store-and-Forward

Caratteristiche elettriche

Diagnostica locale	US Tensione di alimentazione LED verde PoE Riconoscimento POE LED giallo LNK/ACT Stato Link/trasmissione dati LED verde
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	7,6 W
Tensione di prova	500 V DC
Test di verifica	Tra le porte Ethernet 1500 V AC 1 min Alimentazione 24 V (US) / FE 500 V DC 1 min
Mezzo trasmissivo	Rame

Alimentazione

Tensione di alimentazione (DC)	54 V DC (Consigliato) 48 V DC
Range tensione di alimentazione	48 V DC ... 55 V DC
Max. corrente assorbita	2,5 A (con $U_S = 52$ V DC, trasmissione dati 1 GBit/s)

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a molla Push-in
Sezione conduttore rigida	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,5 mm² ... 1,5 mm²

FL SWITCH 1104-4POE REG - Industrial Ethernet Switch



1473642

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1473642>

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	5 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Posizione elevata	max. 2000 m
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 95 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	5 % ... 95 % (senza condensa)
Pressione aria (funzionamento)	86 hPa ... 108 kPa (1500 m NN)
Pressione aria (trasporto e stoccaggio)	66 hPa ... 108 kPa (3500 m NN)

Dati EMC

Conformità alle direttive CEM	EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (scarica elettrostatica) Criterio B
	EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campi elettromagnetici) Criterio A
	EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterio B
	EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Criterio B
	EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (segnali di disturbo a frequenza indotta) Criterio A
	EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (campi elettromagnetici) Classe A
Immunità ai disturbi	EN 61000-6-3

Emissione di disturbi

Norme/Disposizioni	EN 61000-6-3
--------------------	--------------

Segnalazione

Segnalazione stato	LED: U_S (alimentazione di tensione), Link/Activity e PoE per ogni porta Ethernet
--------------------	---

FL SWITCH 1104-4POE REG - Industrial Ethernet Switch




1473642

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1473642>


Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

Disegno schema



Elementi di connessione

- 1: LED (PoE)
- 2: porte (PoE)
- 3: alimentazione di tensione
- 4: LED (Link/ attività)

FL SWITCH 1104-4POE REG - Industrial Ethernet Switch



1473642

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1473642>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19170402
ECLASS-15.0	19170402

ETIM

ETIM 10.0	EC000734
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

FL SWITCH 1104-4POE REG - Industrial Ethernet Switch



1473642

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1473642>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	15(a), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	875f8c26-f985-4e25-9dee-17d2c5e456dd

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com