

# HC-STA-D25-BWSC-EL-AL - Custodia

1424390

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424390>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia da incasso D25, con bloc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, materiale coperchio: PC, altezza: 26 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, Standard

## Dati commerciali

Codice articolo	1424390
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7APE
Codice prodotto	AF7APE
GTIN	4055626371306
Peso per pezzo (confezione inclusa)	102,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	70 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

# HC-STA-D25-BWSC-EL-AL - Custodia

1424390

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424390>



## Dati tecnici

### Note

Note generali

per inserti portacontatti HC-D25, A16

### Caratteristiche articolo

Tipo di custodia	Custodia da incasso
Famiglia di prodotti	HC-STA-D
Applicazione	Standard
Tipo	D25
Coperchio di protezione	sì
Connessione a vite Pg	senza

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	39 mm
Altezza	26 mm
Lunghezza	97 mm
Diametro foro	3,3 mm

### Dimensioni di montaggio

Larghezza della sezione di montaggio	24 mm
Lunghezza della sezione di montaggio	74 mm

### Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0 (Bloccaggio)
	V0 (Coperchio di protezione)
Materiale guarnizione Guarnizione piatta	NBR, conduttivo
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio, impermeabile
Materiale superficie custodia	non rivestito
Coperchio di protezione materiale	PC
Materiale staffa di bloccaggio	PA

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Tipo di bloccaggio	Staffa
--------------------	--------

#### Dati di collegamento

Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Per viti di fissaggio M3 della custodia base di montaggio)
---------------------	---

# HC-STA-D25-BWSC-EL-AL - Custodia

1424390

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424390>



## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66 (con coperchio di protezione bloccato)
	IP67 (nello stato connesso)
Resistenza agli urti	IK08
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

# HC-STA-D25-BWSC-EL-AL - Custodia


1424390

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424390>




## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

Disegno quotato



Dima di foratura:

## Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424390>

**DNV**

ID omologazione: TAE000037S

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

### ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
info\_it@phoenixcontact.com