

SAC-5P-MSB/ 5,0-900/FSB SCO - Cavo di sistema bus



1517990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1517990>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo di sistema bus, INTERBUS (16 MBit/s), 5-poli, PUR senza alogenati, verde pallido RAL 6017, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: B, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: B, lunghezza cavo: 5 m

Dati commerciali

Codice articolo	1517990
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF1CKB
Codice prodotto	AF1CKB
GTIN	4017918968113
Peso per pezzo (confezione inclusa)	385,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	387,2 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

SAC-5P-MSB/ 5,0-900/FSB SCO - Cavo di sistema bus



1517990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1517990>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Applicazione	Standard
Tipo sensore	INTERBUS
Numero di poli	5
Numero uscite cavi	1
Schermato	sì
Codifica	B

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Interfacce

Sistema bus	INTERBUS
Tipo di segnale/categoria	INTERBUS, 16 MBit/s

Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominale I_N	4 A
Mezzo trasmissivo	Rame
Velocità di trasmissione	16 MBit/s

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Materiale impugnature	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PA 6.6
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato

Dati di collegamento

Piedinatura

Contatto colore (definizione del segnale) contatto (opzionale)	1 (Maschio) YE (DQ) 1 (femmina)
	2 (Maschio) GN (DQ) 2 (femmina)

SAC-5P-MSB/ 5,0-900/FSB SCO - Cavo di sistema bus



1517990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1517990>

	3 (Maschio) GY (DI) 3 (femmina)
	4 (Maschio) PK (DI) 4 (femmina)
	5 (Maschio) BN (GND) 5 (femmina)

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio dritto M12 SPEEDCON
Numero di poli	5
Tipo di bloccaggio	SPEEDCON
Tipo di codifica	B (Inverso)


Connessione 2

Tipo	Connettore femmina dritto M12 SPEEDCON
Numero di poli	5
Tipo di bloccaggio	SPEEDCON
Tipo di codifica	B

Cavo / linea

Lunghezza cavo	5 m
----------------	-----

INTERBUS [900]

Disegno quotato	
Peso della linea	70 kg/km
Numero di poli	6
Schermato	sì
Tipo di cavo	INTERBUS [900]
Struttura conduttore	3 x 2 x 0,22 mm ²
Velocità del segnale	0,66 c
Struttura conduttore segnale linea	32x 0,10 mm
Linea segnale AWG	24
Sezione del conduttore	3x 2x 0,22 mm ²
Diametro esterno conduttore	8,00 mm
Guaina esterna, materiale	PUR
Guaina esterna, colore	verde pallido RAL 6017
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Materiale, isolamento fili	PE
Conduttore singolo, colore	giallo-verde, marrone-bianco, rosa-grigio

SAC-5P-MSB/ 5,0-900/FSB SCO - Cavo di sistema bus



1517990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1517990>

Cordatura a coppie	2 conduttori a coppia
Cordatura intera	3 coppie verso l'anima
Resistenza di isolamento	$\geq 5 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$
Resistenza accoppiamento	$< 250,00 \text{ m}\Omega/\text{m}$ (con 30 MHz)
Resistenza del doppino	$\leq 159,80 \text{ }\Omega/\text{km}$
Impedenza caratteristica	$120 \text{ }\Omega \pm 20 \%$ (fino a 64 kHz)
	$100 \text{ }\Omega \pm 15 \%$ (con 1 MHz)
Capacità linea	$\leq 60 \text{ nF}/\text{km}$ (a 800 Hz)
Tensione nominale cavi	250 V (Valore di punta, non per correnti forti)
Tensione di prova filo/filo	$1500 \text{ V}_{\text{eff}}$
Tensione di prova filo/schermatura	$1000,00 \text{ V}_{\text{eff}}$
Raggio di piegatura minima, fisso	$7,5 \times D$
Raggio di piegatura minima, flessibile	$15 \times D$
Raggio di piegatura minimo, fisso	60 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	120 mm
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 120 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 1,6 m/s, Accelerazione: $3,2 \text{ m/s}^2$
Attenuazione paradiafonica (NEXT)	$\geq 61 \text{ dB}$ (fino a 772 kHz)
	$\geq 59 \text{ dB}$ (con 1 MHz)
	$\geq 55 \text{ dB}$ (con 2 MHz)
	$\geq 50 \text{ dB}$ (con 4 MHz)
	$\geq 46 \text{ dB}$ (con 8 MHz)
	$\geq 44 \text{ dB}$ (con 10 MHz)
	$\geq 41 \text{ dB}$ (con 16 MHz)
	$\geq 40 \text{ dB}$ (con 20 MHz)
Attenuazione schermatura	$\leq 15 \text{ dB}/\text{km}$ (fino a 256 kHz)
	$\leq 24 \text{ dB}/\text{km}$ (fino a 772 kHz)
	$\leq 27 \text{ dB}/\text{km}$ (con 1 MHz)
	$\leq 52 \text{ dB}/\text{km}$ (con 4 MHz)
	$\leq 84 \text{ dB}/\text{km}$ (con 10 MHz)
	$\leq 112 \text{ dB}/\text{km}$ (con 16 MHz)
Resistenza alla fiamma	a norma VDE 0472, Parte 4, tipo di prova B
	secondo IEC 60332-1
Temperatura ambiente (esercizio)	$-40 \text{ }^\circ\text{C} \dots 80 \text{ }^\circ\text{C}$ (cavi, posa fissa)
	$-30 \text{ }^\circ\text{C} \dots 70 \text{ }^\circ\text{C}$ (Cavi, posa mobile)

SAC-5P-MSB/ 5,0-900/FSB SCO - Cavo di sistema bus

1517990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1517990>

Disegni

Disegno quotato



Connettore M12 x 1, diritto, schermato

Disegno quotato



Connettore femmina M12 x 1, diritto, schermato

SAC-5P-MSB/ 5,0-900/FSB SCO - Cavo di sistema bus

1517990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1517990>

Disegno schema



Pinning connettore M12, 5 poli, codifica B, lato maschio

SAC-5P-MSB/ 5,0-900/FSB SCO - Cavo di sistema bus

1517990


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1517990>

Disegno schema



Pinning connettore femmina M12, 5 poli, codifica B, lato femmina

Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore maschio M12 e del connettore femmina M12

SAC-5P-MSB/ 5,0-900/FSB SCO - Cavo di sistema bus



1517990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1517990>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1517990>



EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-5P-MSB/ 5,0-900/FSB SCO - Cavo di sistema bus



1517990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1517990>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-MSB/ 5,0-900/FSB SCO - Cavo di sistema bus



1517990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1517990>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	2,009 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com