

SACC-MINFS-5CON-PG13 - Connettore



1521397

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1521397>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore, Universale, 5-poli, Femmina diritto 7/8"-16UNF, codifica: A, Connessione a vite, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg13,5, diametro esterno conduttore 10 mm ... 12 mm

I vantaggi

- Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
- Connessione a vite: connessione affermata per un'ampia gamma di conduttori diversi

Dati commerciali

Codice articolo	1521397
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF2FAA
Codice prodotto	AF2FAA
GTIN	4017918949617
Peso per pezzo (confezione inclusa)	57,63 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	55,24 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.
-----------------------	--

Montaggio

Nota per il montaggio	I fili possono essere collegati con o senza capocorda
-----------------------	---


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
Tipo sensore	Universale
Numero di poli	5
Numero uscite cavi	1
Schermato	no
Codifica	A
Uscita cavo	diritto
Connessione a vite Pg	Pg13,5

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	84 mm

Misure esterne

Diametro esterno	10 mm ... 12 mm
------------------	-----------------

Custodia

Diametro custodia	27 mm
-------------------	-------

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale impugnature	PBT
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PUR/PA 6.6
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione a vite
Sezione di collegamento	0,34 mm ² ... 1,5 mm ² (senza capocorda)
	0,34 mm ² ... 1,5 mm ² (con capocorda)
	0,34 mm ² ... 1,5 mm ² (rigido)
Sezione di connessione AWG	22 ... 16 (senza capocorda)
	22 ... 16 (con capocorda)
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	7 mm
Coppia di serraggio	0,8 Nm (Connettori 7/8")
	0,4 Nm (Morsetti a vite)
	1 Nm ... 1,4 Nm (Vite di serraggio)

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento	4 kV
Resistenza di contatto	≤ 5 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Tensione nominale U _N	300 V AC
	300 V DC
Corrente nominale I _N	9 A

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	-------

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Femmina
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	7/8"-16UNF
Codifica	A

Cavo / linea

Tipo di segnale/categoria	Universale
Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli	7 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)

SACC-MINFS-5CON-PG13 - Connettore




1521397

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1521397>

Disegni

Disegno quotato



Connettore femmina $7/8''$ -16UNF, diritto, Pg13

Disegno funzionamento




SACC-MINFS-5CON-PG13 - Connettore

1521397

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1521397>



Disegno schema



Pinning connettore femmina 7/8"-16UNF, 5 poli, vista lato femmina

SACC-MINFS-5CON-PG13 - Connettore




1521397

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1521397>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1521397>

 cUL Recognized ID omologazione: FILE E 221474				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	600 V	9 A	-	-

 UL Recognized ID omologazione: FILE E 221474				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	600 V	9 A	-	-

 EAC ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102	
---	--

1521397

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1521397>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 10.0	EC002635
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1521397

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1521397>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	1f75efab-59d4-4e9a-8c46-de58ddf0d219

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,546 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
 Via Bellini, 39/41
 20095 Cusano Milanino (MI)
 +39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com