

SAC-2P-M12MSB/10,0-915 - Cavo di sistema bus



1525500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1525500>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo di sistema bus, PROFIBUS, 2-poli, PUR/PVC, blu, schermata, Maschio diritto M12, codifica: B, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 10 m

Dati commerciali

Codice articolo	1525500
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1CKC
Codice prodotto	AF1CKC
GTIN	4017918950163
Peso per pezzo (confezione inclusa)	768,96 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	768,9 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

1525500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1525500>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Applicazione	Sistema bus
Tipo sensore	PROFIBUS
Numero di poli	2
Numero uscite cavi	1
Schermato	sì
Codifica	B

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Interfacce

Sistema bus	PROFIBUS
Tipo di segnale/categoria	PROFIBUS

Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominale I_N	4 A
Mezzo trasmissivo	Rame

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	------------

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale impugnature	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguento
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PA 6.6
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato

Dati di collegamento

SAC-2P-M12MSB/10,0-915 - Cavo di sistema bus



1525500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1525500>

Piedinatura

Contatto colore (definizione del segnale) contatto (opzionale)	2 (Maschio) GN (Cavo A)
	4 (Maschio) RD (Cavo B)

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio diritto M12
Numero di poli	2
Tipo di codifica	B (Inverso)


Connessione 2

Esecuzione	estremità conduttore libera
------------	-----------------------------

Cavo / linea

Lunghezza cavo	10 m
----------------	------

PROFIBUS [915]

Disegno quotato	
Peso della linea	74 kg/km
Numero di poli	2
Schermato	sì
Tipo di cavo	PROFIBUS [915]
Struttura conduttore	1x2xAWG24/19
Struttura conduttore segnale linea	19x 0,14 mm
Linea segnale AWG	24
Sezione del conduttore	2x 0,25 mm ²
Diametro filo con guaina isolante	2,56 mm
Diametro esterno conduttore	8,00 mm ±0,4 mm
Guaina esterna, materiale	PUR
Guaina esterna, colore	blu
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Materiale, isolamento fili	PE espanso
Conduttore singolo, colore	rosso, verde
Guaina esterna spessore parete	ca. 0,80 mm
Cordatura intera	2 fili twistati longitudinalmente
Copertura schermata ottica	70 %
Resistenza di isolamento	≥ 16 GΩ*km

SAC-2P-M12MSB/10,0-915 - Cavo di sistema bus



1525500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1525500>

Capacità	28 nF (a 1 kHz)
Tensione nominale cavi	≤ 100 V
Tensione di prova filo/filo	3600 V DC
Raggio di piegatura minima, flessibile	5 x D
Raggio di piegatura minimo, mobile	40 mm
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 3000000, Raggio di piegatura: 60 mm, Accelerazione: 4 m/s ²
Resistenza alla trazione	≤ 100 N
Resistenza alla fiamma	secondo IEC 60332-1
Resistenza all'olio	resistente a oli minerali e grassi
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)

SAC-2P-M12MSB/10,0-915 - Cavo di sistema bus

1525500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1525500>

Disegni

Disegno quotato




Connettore M12 x 1, diritto, schermato

Disegno schema



Pinning connettore M12, 5 poli, codifica B, lato maschio

Schema di collegamento



SAC-2P-M12MSB/10,0-915 - Cavo di sistema bus



1525500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1525500>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1525500>



EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-2P-M12MSB/10,0-915 - Cavo di sistema bus



1525500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1525500>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1525500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1525500>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	8,766 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com