

# SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180-SI - Connettore per apparecchi posteriore



1528206

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528206>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi posteriore, 5-poli, Connettore, diritto, M12, B-codifica, Saldatura a onde

## Dati commerciali

Codice articolo	1528206
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABQEGL
Codice prodotto	ABQEGL
GTIN	4046356023184
Peso per pezzo (confezione inclusa)	21 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	15,405 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

# SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180-SI - Connettore per apparecchi posteriore



1528206

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528206>

## Dati tecnici

### Note

Istruzioni per l'ordine:	Il controdado è compreso nel volume di consegna
--------------------------	---

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio posteriore
-------------------	----------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Numero di poli	5
Schermato	no
Codifica	B
Tipo di filettatura	M12

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

### Indicazioni materiale

Materiale Custodia	CuZn
Materiale Superficie custodia	Ni
Materiale Corpo isolante	PBT
Materiale Contatto	CuZn
Materiale Superficie contatti	Au
Materiale Guarnizione	NBR
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

### Caratteristiche elettriche

Resistenza di contatto	$\leq 0,003 \Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 1 T\Omega$
Tensione nominale $U_N$	60 V
Corrente nominale $I_N$	4 A

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Collegamento	Saldatura a onde
Tipo di connessione del contatto	Spina

### Connettori

#### Connessione 1

Struttura testa	Connettore
-----------------	------------

# SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180-SI - Connettore per apparecchi posteriore



1528206

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528206>

Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	M12
Codifica	B

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C (connettore / connectore femmina)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

# SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180-SI - Connettore per apparecchi posteriore

1528206

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528206>

## Disegni

Disegno schema



Pinning connettore M12, 5 poli, codifica B, lato maschio

# SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180-SI - Connettore per apparecchi posteriore



1528206

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528206>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

### ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180-SI - Connettore per apparecchi posteriore



1528206

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528206>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	fad3fb72-946c-420f-aade-cea12d24434a

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)