

# SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 24V - Connettore per valvole



1452291

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452291>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per valvole, Universale, 3-poli, Connettore per valvole CI (9,4 mm), Connessione a vite, connessione a vite per cavo M12, diametro esterno conduttore 4 mm ... 6 mm

## Dati commerciali

Codice articolo	1452291
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF2DEA
Codice prodotto	AF2DEA
GTIN	4046356536462
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	14 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	HU

# SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 24V - Connettore per valvole



1452291

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452291>

## Dati tecnici

### Note

Nota per il montaggio

**IMPORTANTE:** Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore per valvole
Tipo sensore	Universale
Numero di poli	3
Numero uscite cavi	1
Schermato	no
Connessione a vite Pg	M12


### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

### Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia connettori per valvole	PA
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	CuSn

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	16 mm
Altezza	27,5 mm
Lunghezza	26,8 mm

### Misure esterne

Diametro esterno	4 mm ... 6 mm
------------------	---------------

### Caratteristiche elettriche

Resistenza di contatto	$\leq 4 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$> 2 \text{ G}\Omega$
Tensione nominale $U_N$	24 V AC
	24 V DC

# SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 24V - Connettore per valvole



1452291

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452291>

Corrente nominale $I_N$	1,5 A
Circuito di protezione	Prot. contro le sovratensioni; Varistore

## Caratteristiche connettore per valvole

Viti di fissaggio	M3 x 27
-------------------	---------

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

Cicli di manovra	50 (Connettori per valvole)
------------------	-----------------------------

## Segnalazione

Segnalazione stato	LED (giallo)
Indicazione di stato disponibile	sì

## Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Sezione di collegamento	0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento AWG	24 ... 20
Coppia di serraggio	1,6 Nm $\pm$ 0,2 Nm (Vite di serraggio)
	0,4 Nm $\pm$ 0,1 Nm (Vite centrale)
	0,2 Nm $\pm$ 0,1 Nm (Vite di contatto)

## Connettori

### Connessione 1

Struttura testa	Connettore per valvole
Tipo di filettatura testa	CI (9,4 mm)

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore per valvole)	-25 °C ... 60 °C (connettore per valvole)


# SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 24V - Connettore per valvole

1452291


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452291>

## Disegni

Disegno quotato



Schema di collegamento



# SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 24V - Connettore per valvole



1452291

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452291>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440105
ECLASS-15.0	27440105

### ETIM

ETIM 10.0	EC003623
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

# SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 24V - Connettore per valvole



1452291

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452291>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	cd9c4a91-47ac-4399-a5b0-6a245025ddb

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,586 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)