

SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH RD - Connettore per apparecchi posteriore



1457966

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1457966>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, D-codifica, Saldatura a onde, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c ($Pb < 0,1\%$), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

I vantaggi

- Semplice montaggio su circuito stampato: connettori monocomponenti per la saldatura a onde
- Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata
- Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata opzionale sulla custodia tramite contatto schermato

Dati commerciali

Codice articolo	1457966
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	ABQEHB
Codice prodotto	ABQEHB
GTIN	4046356632720
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14,25 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	13,229 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH RD - Connettore per apparecchi posteriore



1457966

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1457966>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Il controdado è compreso nel volume di consegna
--------------------------	---

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio posteriore (M16 x 1,5)
Coppia di serraggio	3 Nm ... 4 Nm (Lato di montaggio)

Caratteristiche articolo

Applicazione	Dati
Numero di poli	4
Schermato	sì
Codifica	D
Tipo di filettatura	M12

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Dimensioni

Lunghezza pin a saldare	6 mm
	6 mm

Indicazioni materiale

Materiale Custodia	GD-Zn
Materiale Superficie custodia	Ni
Materiale Corpo isolante	PA 6.6
Materiale Contatto	CuZn
Materiale Superficie contatti	Au
Materiale Guarnizione	NBR
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento	2,5 kV
Resistenza di contatto	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale U_N	250 V
Corrente nominale I_N	4 A

Dati di collegamento

Connessione conduttori	
Collegamento	Saldatura a onde

SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH RD - Connettore per apparecchi posteriore



1457966

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1457966>

Tipo di connessione del contatto	Femmina
Coppia di serraggio	3 Nm ... 4 Nm (Lato di montaggio)

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Femmina
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	M12
Tipo di bloccaggio testa	SPEEDCON
Codifica	D

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67 (nello stato installato) IP65 (nello stato installato)
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa fissa)	-40 °C ... 70 °C (connettore / connectore femmina)
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa mobile)	-50 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile)
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-20 °C ... 60 °C (cavi, posa fissa)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH RD - Connettore per apparecchi posteriore




1457966

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1457966>

Disegni

Disegno schema



Pinning connettore femmina M12, 4 poli, codifica D, lato femmina

SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH RD - Connettore per apparecchi posteriore



1457966

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1457966>

Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1457966>

UL Recognized ID omologazione: E118976-20100522				
	Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm ²
keine	250 V	4 A	22	-

cULus Recognized ID omologazione: E221474-20140616				
	Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm ²
keine	250 V	4 A	-	-

SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH RD - Connettore per apparecchi posteriore



1457966

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1457966>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH RD - Connettore per apparecchi posteriore



1457966

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1457966>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	b0c6e8e2-b836-4034-97ac-26db845cac4b

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com