

# THERMOMARK PRIME 2.0 - Stampante termica



1472405

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1472405>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Stampante termica per la stampa su materiali in cartoncino con una risoluzione di stampa di 300 dpi. Idonea all'uso sia fisso che mobile grazie al display a colori touch da 7" con app "MARKING system" integrata e al pacco batterie sostituibili.

## Descrizione del prodotto

La stampante THERMOMARK PRIME 2.0 combina la comprovata tecnologia di stampa a trasferimento termico con l'app MARKING system integrata e un'alimentazione elettrica indipendente dalla rete grazie alle batterie sostituibili. È stata sviluppata per l'uso sia fisso che mobile. Create siglature per conduttori, cavi, dispositivi, impianti e morsetti in modo professionale ed efficiente. Questo dispositivo consente di stampare su tutti i materiali per schede UCT, US e UM della gamma MARKING system. Il software di siglatura integrato e il display multi-touch configurabile da 7" ne semplificano il funzionamento e consentono di risparmiare tempo durante la creazione di soluzioni di siglatura.

## I vantaggi

- Progettazione semplice di soluzioni di siglatura in loco grazie al software di siglatura integrato e al display multi-touch configurabile da 7". Possibilità di controllo aggiuntivo tramite il software di siglatura.
- Indipendente al 100 % grazie alla batteria sostituibile e ricaricabile
- Cambio del nastro inchiostro e dei materiali in meno di 10 s
- Il rilevamento automatico del colore, del caricatore e del materiale previene le stampe errate
- Stampa rapida e di alta qualità su ogni materiale in meno di 8 secondi
- La gestione di tutti i messaggi di stato e di errore è semplice, in quanto i video corrispondenti possono essere richiamati e riprodotti direttamente tramite il display touch
- La risoluzione di stampa di 300 dpi è lo standard assoluto del settore per tutte le applicazioni e i materiali più comuni
- Funzionamento efficiente e a bassa manutenzione, grazie alla comprovata tecnologia di stampa a trasferimento termico

## Dati commerciali

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Codice articolo                | 1472405       |
| Pezzi/conf.                    | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                 | BG1221        |
| Codice prodotto                | BG1221        |
| GTIN                           | 4063151883140 |

# THERMOMARK PRIME 2.0 - Stampante termica



1472405

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1472405>

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9.634 g  |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7.751 g  |
| Numero tariffa doganale             | 84433210 |
| Paese di origine                    | DE       |

## Dati tecnici

## Note

## Nota per l'utilizzo

|                     |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Caratteristiche articolo

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto            | Sistema di siglatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Volume di consegna          | THERMOMARK PRIME 2.0, cavo di rete (standard di connessione di tipo F), cavo USB, cassetta a nastro colorato TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), caricatore TMP-US-MAG1 (0803341), caricatore TMP-UCT-MAG1 (0803342), materiale di siglatura UCT-TM 6 (0828736), materiale di siglatura US-EMLP (85,6X54) (0828806), istruzioni di installazione multilingue |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Siglatura

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Tecnologia di siglatura | Thermotransfer |
|-------------------------|----------------|

## Caratteristiche del dispositivo

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza di stampa | 104 mm                                                                                |
| Risoluzione stampa  | 300 dpi                                                                               |
| Sistema operativo   | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |

## Caratteristiche del sistema

|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema operativo | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## Caratteristiche elettriche

## Alimentazione

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Range tensione di alimentazione | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
|---------------------------------|-----------------------------------------|

## Dimensioni

|           |        |
|-----------|--------|
| Larghezza | 224 mm |
| Altezza   | 122 mm |
| Lunghezza | 292 mm |

## Indicazioni materiale

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Materiale Etichetta in plastica | UCT |
|                                 | US  |
|                                 | UM  |

# THERMOMARK PRIME 2.0 - Stampante termica



1472405

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1472405>

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | 5 °C ... 40 °C |
|----------------------------------|----------------|

# THERMOMARK PRIME 2.0 - Stampante termica



1472405

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1472405>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1472405>



### cULus Listed

ID omologazione: UL-US-241689-2



### IECEE CB Scheme

ID omologazione: DK-152549-M1-UL



### IECEE CB Scheme

ID omologazione: DK-152556-M1-UL



### EAC

ID omologazione: KZ 27978

### UAE-RoHS

ID omologazione: 196224/E26-05-204307

### ECAS

ID omologazione: E26-05-204285

1472405

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1472405>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001684 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì                 |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c), 7(a), 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-10                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
|---------------------------------------------|-------------------------|