

# HC-D 8-I-CT-F - Inserto contatti



1584363

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1584363>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inserto contatti, numero poli: 8, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione a crimpare, 42 V, 10 A, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>

## I vantaggi

- Utilizzabile in veicoli rotabili, conforme alla norma DIN EN 45545-2 con i requisiti R22, R23 e R24 ai livelli di rischio HL1, HL2 e HL3.
- Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373

## Dati commerciali

Codice articolo	1584363
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7ABJ
Codice prodotto	AF7ABJ
GTIN	4046356142625
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

# HC-D 8-I-CT-F - Inserto contatti



1584363

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1584363>

## Dati tecnici

### Note

Note generali	per custodie HC-D7, contatti a crimpare CK1,6-ED (contatti a crimpare non inclusi nella fornitura)
Note generali	I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione.
Note generali	Il prodotto contiene già una vite di tenuta IP65

### Montaggio

Nota per il montaggio	L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore
-----------------------	--


### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto portacontatti a polo fisso
Serie	HC-D
Tipo	D7
Numero di poli	8
Nota numero di poli	8
Piano d'inserimento	8
Numerazione contatto	1 - 8
Numero di connessioni per polo	1
Tipo contatto	tornito in rotolo

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	21 mm
Altezza	32 mm
Lunghezza	21 mm

### Caratteristiche meccaniche

Diametro contatto	1,6 mm
-------------------	--------

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

Tecnica di connessione	Connessione a crimpare
------------------------	------------------------

# HC-D 8-I-CT-F - Inserto contatti



1584363

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1584363>

Numero di connessioni per polo	1
Attacco a norma	IEC / EN

## Connessione conduttori

Sezione di collegamento	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento AWG	26 ... 14
Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Viti di fissaggio per il montaggio nella custodia HEAVYCON)
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	8 mm (0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> ) 6 mm (2,5 mm <sup>2</sup> )

## Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	42 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,8 kV
Corrente nominale	10 A
SCCR	5 kA (UL 2237)

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

## Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Ag (in alternativa Au)
Materiale inserto portacontatti	PC
Norme / Disposizioni	PC

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento)
----------------------------------	---

## Normative e prescrizioni

Norme costruttive e di verifica	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352
Verifiche	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352

## Controllo

# HC-D 8-I-CT-F - Inserto contatti

1584363

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1584363>



Norme/disposizioni

PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23 e R24 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3)


# HC-D 8-I-CT-F - Inserto contatti

1584363

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1584363>


## Disegni

Disegno quotato



Inserto portacontatti femmina

Disegno schema



Pinning lato collegamenti: Connettore maschio sx, femmina dx

1584363

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1584363>

Diagramma




Diagramma di derating dei contatti torniti

Diagramma




Diagramma di derating dei contatti stampati

# HC-D 8-I-CT-F - Insetto contatti



1584363

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1584363>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1584363>

### DNV

ID omologazione: TAE000037S



### CSA

ID omologazione: 13631

	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $\text{mm}^2$
keine				
	600 V	10 A	- 14	-



### UL Recognized

ID omologazione: E118976

	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $\text{mm}^2$
keine				
	600 V	12 A	- 14	-



### cULus Recognized

ID omologazione: E468743

	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $\text{mm}^2$
keine				
	600 V	12 A	- 14	-

# HC-D 8-I-CT-F - Insetto contatti



1584363

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1584363>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440205
ECLASS-15.0	27440205

### ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1584363

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1584363>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)