

# RC-17S1N8E0000 - Inserto contatti



1602284

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1602284>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inserto contatti, M23, numero poli: 17, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, serie: NC, RC, RM, TU, UC

La figura mostra la versione a 12 poli

## Dati commerciali

Codice articolo	1602284
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABRAFU
Codice prodotto	ABRAFU
GTIN	4046356238953
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,78 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

# RC-17S1N8E0000 - Inserto contatti



1602284

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1602284>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Applicazione	Segnale
Numero di poli	17
Piano d'inserimento	17
Numero contatti di comando	17
Codifica	N
Tipo di filettatura	M23

### Caratteristiche elettriche

Contatti: Gruppo di contatti 1

Diametro contatto	1 mm
Sezione min.	0,22 mm <sup>2</sup>
Sezione max.	0,56 mm <sup>2</sup>
Corrente nominale I <sub>N</sub>	8 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale U <sub>N</sub>	48 V AC
	74 V DC
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV

### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
--------------	------------------------

### Indicazioni materiale

Materiale Corpo isolante	PA 6.6
Materiale Contatto	CuZn
Materiale Superficie contatti	Ni/Au

### Connettori

Senso di rotazione	standard
--------------------	----------

### Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	50
------------------	----

# RC-17S1N8E0000 - Insetto contatti



1602284

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1602284>

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)
---

50 % ... 65 %
---------------

# RC-17S1N8E0000 - Inserto contatti

1602284

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1602284>



## Disegni

Disegno schema



Pinning

# RC-17S1N8E0000 - Insetto contatti



1602284

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1602284>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

### ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1602284

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1602284>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)