

# RC-Z2053 - Pressacavi



1604218

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604218>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 10 mm ... 14 mm, schermatura: no, filettatura: Pg13,5, serie: RC, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal quarto trimestre 2025 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

## Dati commerciali

Codice articolo	1604218
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAFT
Codice prodotto	ABRAFT
GTIN	4046356248136
Peso per pezzo (confezione inclusa)	38,755 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	35,61 g
Numero tariffa doganale	74198090
Paese di origine	DE

# RC-Z2053 - Pressacavi

1604218

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604218>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite per cavo
Serie	RC
Tipo di collegamento a vite	Staffa doppia
Schermato	no

### Dimensioni

Tipo filettatura lato collegamenti	Pg13,5
------------------------------------	--------

### Indicazioni materiale

Colore	color ottone
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	10 mm ... 14 mm
-----------------------------	-----------------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
---------------------	------

# RC-Z2053 - Pressacavi

1604218

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604218>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

### ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

# RC-Z2053 - Pressacavi



1604218

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604218>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	7491f441-895f-49e7-aff9-a777c451da89

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)