

# VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8Q5 - Connettore RJ45



1608016

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608016>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore Push-Pull

Connettore RJ45, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 26- 22, uscita cavo: diritto, colore: argento, Ethernet

## Dati commerciali

Codice articolo	1608016
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNOAA
Codice prodotto	ABNOAA
GTIN	4046356131681
Peso per pezzo (confezione inclusa)	70,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	67,24 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

1608016

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608016>

## Dati tecnici

### Note

Note generali	Questo prodotto soddisfa la direttiva PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 3.01, Order No: 2.252
---------------	---

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore dati (lato cavo)
Tipo	RJ45
Tipo sensore	Ethernet
Numero di poli	8
Piano d'inserimento	RJ45
Numero uscite cavi	1
Schermato	sì
Uscita cavo	diritto

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	I
Grado d'inquinamento	2

### Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	72 V (DC)
Corrente nominale	1,75 A
Tensione nominale $U_N$	48 V
Corrente nominale $I_N$	1,75 A
Resistenza di passaggio	0,001 $\Omega$ (Cavo - IDC) 0,005 $\Omega$ (Filo - IDC)
Mezzo trasmissivo	Rame
Velocità di trasmissione	1 Gbit/s
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT5
Velocità di trasmissione	1 GBit/s

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

Collegamento	Connessione rapida IDC
Sezione di collegamento AWG	26 ... 22 (rigido) 26 ... 22 (flessibile)
Sezione di collegamento	0,13 mm <sup>2</sup> ... 0,32 mm <sup>2</sup> (rigido) 0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,36 mm <sup>2</sup> (flessibile)

### Dimensioni

Larghezza	22 mm
Altezza	30 mm

1608016

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608016>

Lunghezza	72 mm
-----------	-------

#### Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Metallo
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale della guarnizione O-ring	NBR
Materiale della guarnizione cavi	TPE
Materiale della guarnizione	NBR
Materiale della guarnizione del pin d'inserimento	NBR
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	nichelato
Materiale guarnizione per cavi	TPE
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Au/Ni
Materiale inserto portacontatti	PC
Materiale O-ring	NBR
Materiale connessione a vite	CuZn

#### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	5 mm ... 8 mm
Diametro esterno conduttore	5 mm ... 8 mm
Sezione delle linee	0,14 mm <sup>2</sup>

#### Caratteristiche meccaniche

##### Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 250
------------------	-------


#### Normative e prescrizioni


Norme/disposizioni	IEC PAS 61076-3-117
--------------------	---------------------


1608016

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608016>

## Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608016>

 <b>cUL Recognized</b> ID omologazione: E118976				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
keine				
	50 V	1,75 A	- 22	-

 <b>UL Recognized</b> ID omologazione: E118976				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
keine				
	50 V	1,75 A	- 22	-

1608016

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608016>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
ECLASS-15.0	27440114

### ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1608016

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608016>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n. CAS: 119-47-1)
SCIP	6ecc2b5f-8b5a-45ae-a6a1-6ca00e65005d

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)