

# SAC-4P-M 8MS-M12FS - Adattatore



1519736

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1519736>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatore, 4-poli, Maschio diritto M8, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A



## Dati commerciali

Codice articolo	1519736
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	AF1GBA
Codice prodotto	AF1GBA
GTIN	4046356019927
Peso per pezzo (confezione inclusa)	15,61 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	11,95 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

# SAC-4P-M 8MS-M12FS - Adattatore

1519736

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1519736>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore M8/M12
Numero di poli	4
Numero uscite cavi	1
Codifica	A

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3


### Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale $U_N$	30 V AC 30 V DC
Corrente nominale $I_N$	4 A

### Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	17 mm
Altezza	14,8 mm
Lunghezza	52,7 mm

### Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	NBR
Materiale impugnature	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato

### Connettori

#### Connessione 1

Tipo	Maschio diritto M8
------	--------------------

# SAC-4P-M 8MS-M12FS - Adattatore



1519736

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1519736>

Numero di poli	4
Tipo di codifica	A

## Connessione 2

Tipo	Connettore femmina diritto M12
Numero di poli	4
Tipo di codifica	A

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	-------

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-25 °C ... 90 °C

## Normative e prescrizioni

### M12

Definizione norma	Connettore M12
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-101

### M8

Definizione norma	Connettore M8
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-104


# SAC-4P-M 8MS-M12FS - Adattatore

1519736

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1519736>


## Disegni

Disegno quotato



Adattatore M8/M12

Disegno schema



Pinning connettore maschio M8, 4 poli, vista lato maschio


# SAC-4P-M 8MS-M12FS - Adattatore

1519736

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1519736>



Disegno schema



Pinning connettore femmina M12, 4 poli, codifica A, lato femmina

Disegno schema




Orientamento dei pinning

# SAC-4P-M 8MS-M12FS - Adattatore

1519736

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1519736>

## Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti dell'adattatore M8/M12

# SAC-4P-M 8MS-M12FS - Adattatore



1519736

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1519736>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1519736>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102



**UL Listed**

ID omologazione: FILE E 221474

	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $\text{mm}^2$
keine				
	30 V	4 A	-	-



**cUL Listed**

ID omologazione: FILE E 221474

	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $\text{mm}^2$
keine				
	30 V	4 A	-	-

# SAC-4P-M 8MS-M12FS - Adattatore



1519736

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1519736>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

### ETIM

ETIM 10.0	EC002925
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

# SAC-4P-M 8MS-M12FS - Adattatore



1519736

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1519736>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,097 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)