

SACC-E-M5MS-3CON-M5/0,5 - Connettore per apparecchi anteriore



1530582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1530582>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi anteriore, 3-poli, Connettore, diritto, M5, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,14 mm², Filo in TPE

I vantaggi

- Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
- Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
- Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità

Dati commerciali

Codice articolo	1530582
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABQMAA
Codice prodotto	ABQMAA
GTIN	4046356024389
Peso per pezzo (confezione inclusa)	6,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	6,5 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

SACC-E-M5MS-3CON-M5/0,5 - Connettore per apparecchi anteriore



1530582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1530582>

Dati tecnici

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore (M5 x 0,5)
-------------------	--------------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Applicazione	Segnale
Numero di poli	3
Numero uscite cavi	1
Schermato	no
Codifica	A
Tipo di filettatura	M5

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	Viton
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 6.6
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato

Caratteristiche elettriche

Resistenza di contatto	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominale I_N	1 A
Tensione di prova	800 V

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Fili singoli
Tipo di connessione del contatto	Spina
Sezione conduttore	0,14 mm ²

Connettori

Connessione 1

SACC-E-M5MS-3CON-M5/0,5 - Connettore per apparecchi anteriore



1530582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1530582>

Struttura testa	Connettore
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	M5
Codifica	A

Connessione 2

Struttura testa	estremità conduttore libera
-----------------	-----------------------------

Cavo / linea

Lunghezza cavo	0,5 m
Tipo di cavo	Filo in TPE
Conduttore singolo, colore	marrone, blu, nero
Sezione delle linee	0,14 mm ²
Struttura conduttore segnale linea	18x 0,10 mm
Linea segnale AWG	26
Materiale isolamento fili	TPE
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa)	-25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-25 °C ... 85 °C (Maschio)

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettore M12
Norme/disposizioni	in conformità alla norma IEC 61076-2-105


SACC-E-M5MS-3CON-M5/0,5 - Connettore per apparecchi anteriore

1530582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1530582>

Disegni

Disegno schema



Pinning connettore maschio M5, 3 poli, vista lato maschio

SACC-E-M5MS-3CON-M5/0,5 - Connettore per apparecchi anteriore



1530582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1530582>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
ECLASS-15.0	27440103

ETIM

ETIM 10.0	EC003570
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-M5MS-3CON-M5/0,5 - Connettore per apparecchi anteriore



1530582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1530582>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	f459de94-fd2d-4367-905f-046c26c133b6

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com