

SACB-16X0,5/3X1,0-50 PUR SH - Matassa per cavo di uscita



1539156

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1539156>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Matassa per cavo di uscita, applicazione: Box di distribuzione, numero poli: 19, schermatura: sì



Dati commerciali

Codice articolo	1539156
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF3ZBX
Codice prodotto	AF3ZBX
GTIN	4046356076357
Peso per pezzo (confezione inclusa)	11.586 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	11.586 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

SACB-16X0,5/3X1,0-50 PUR SH - Matassa per cavo di uscita



1539156

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1539156>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo


Tipo di prodotto	Cavo a metri
Applicazione	Box di distribuzione
Numero di poli	19
LED	no

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	300 V AC
	300 V DC

Cavo / linea

PUR/PVC nero schermato [PUR]

Disegno quotato	
Numero di poli	19
Schermato	sì
Tipo di cavo	PUR/PVC nero schermato [PUR]
Struttura conduttore segnale linea	64x 0,10 mm
Linea segnale AWG	20
Struttura conduttore tensione di alimentazione	128x 0,10 mm
Tensione di alimentazione AWG	17
Sezione del conduttore	16x 0,5 mm ² (Linea del segnale) 3x 1 mm ² (Tensione di alimentazione)
Diametro filo con guaina isolante	1,6 mm (Linea del segnale) 2 mm (Linea di alimentazione)
Diametro esterno conduttore	11,60 mm ±0,3 mm
Guaina esterna, materiale	PUR
Guaina esterna, colore	nero intenso RAL 9005
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Materiale, isolamento fili	PVC
Conduttore singolo, colore	marrone, blu, verde/giallo, bianco, verde, giallo, grigio, rosa, rosso, nero, viola, grigio/rosa, rosso/blu, bianco/verde, marrone/verde, bianco/giallo, giallo/marrone, bianco/grigio, grigio/marrone
Cordatura intera	Fili in posizioni twistati

SACB-16X0,5/3X1,0-50 PUR SH - Matassa per cavo di uscita



1539156

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1539156>

Tensione nominale cavi	300 V
Tensione di prova	2000 V
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 1500000, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 2 m, Velocità di posizionamento: 2 m/s
Resistenza alla fiamma	DIN EN 50265
Resistenza all'olio	ai sensi della normativa VDE 0472 Parte 803
Altra resistenza	Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi
Caratteristiche particolari	privo di silicone senza sostanze impregnate di vernice
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa) -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)

SACB-16X0,5/3X1,0-50 PUR SH - Matassa per cavo di uscita



1539156

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1539156>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060106
ECLASS-15.0	27060106

ETIM

ETIM 10.0	EC003250
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACB-16X0,5/3X1,0-50 PUR SH - Matassa per cavo di uscita



1539156

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1539156>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	41,56 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com