

1550627

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1550627

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



In metri, Matassa di cavi, schermata, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, 6-conduttori, colore conduttore singolo: marrone, bianco, nero, blu, grigio, rosa, lunghezza cavo: 100 m

### Dati commerciali

Codice articolo	1550627
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1LBA
Codice prodotto	AF1LBA
GTIN	4046356170437
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3.645,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3.645,4 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE



1550627

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1550627

### Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo a metri
Applicazione	Connettore
Numero di poli	6
Schermato	sì

#### Cavo / linea

Lunghezza cavo	100 m
----------------	-------

### PUR senza alogenati nero [PUR]

Disegno quotato



Peso della linea	34 kg/km
Numero di poli	6
Schermato	sì
Tipo di cavo	PUR senza alogenati nero [PUR]
Struttura conduttore segnale linea	18x 0,10 mm
Linea segnale AWG	26
Sezione del conduttore	6x 0,14 mm² (Linea del segnale)
Diametro filo con guaina isolante	1,05 mm ±0,02 mm
Diametro esterno conduttore	5,2 mm
	5,20 mm
Guaina esterna, materiale	PUR
Guaina esterna, colore	grigio-nero RAL 7021
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Conduttore singolo, colore	marrone, bianco, nero, blu, grigio, rosa
Raggio di piegatura minimo, fisso	52 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	52 mm
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 4000000, Raggio di piegatura: 52 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s²
Capacità di carico dinamico (torsione)	Torsione: ±180 °/m, Cicli di torsione: ≥1000000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min.
Assenza di alogeni	secondo DIN VDE 0472 Parte 815
Resistenza alla fiamma	secondo UL-Style 20549
Resistenza all'olio	a norma DIN EN 60811-2-1



1550627

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1550627

Altra resistenza	Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi
	Resistenza all'idrolisi e ai microbi
	resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A)
Caratteristiche particolari	per catena portacavi
	privo di silicone
	senza sostanze impregnate di vernice
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C 80 °C (cavi, posa fissa)
	-5 °C 80 °C (Cavi, posa mobile)



1550627

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1550627

### Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1550627



#### **EAC-RoHS**

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00371



1550627

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1550627

### Classifiche

### **ECLASS**

	ECLASS-13.0	27061801
	ECLASS-15.0	27061801
ETIM		
	IIVI	
	ETIM 9.0	EC003249
UNSPSC		
	UNSPSC 21.0	26121600



1550627

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1550627

### Environmental product compliance

ΕU	Rol	15

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.0 Cambiamento climatico	
CO2e kg	85,598 kg CO2e

Phoenix Contact 2025 @ - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info\_it@phoenixcontact.com