

E.FOX S 10 (L) - Macchina spelafili

1554277

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1554277>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Macchina spelafili con display touch da 5", regolazione elettrica dei parametri e selezione dei preferiti tramite scanner di codici a barre, per conduttori e fili fino a diametro di 10 mm²/AWG 8, cavo di alimentazione con connettore di tipo L

Descrizione del prodotto

Macchina spelafili con cavo di rete standard di connessione tipo L

I vantaggi

- Alta efficienza grazie all'utilizzo dei dati end-to-end e all'assistenza operatore intelligente
- Risparmio di tempo grazie ai brevi tempi di ciclo e alla regolazione elettrica dei parametri
- Diversificata gamma di applicazioni grazie alla lama a V con ampia sezione per diversi tipi di conduttori
- Funzionamento semplice grazie alla visualizzazione intuitiva

Dati commerciali

Codice articolo	1554277
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BH3221
Codice prodotto	BH3221
GTIN	4067923033139
Peso per pezzo (confezione inclusa)	11.610 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	10.210 g
Numero tariffa doganale	84799070
Paese di origine	DE

E.FOX S 10 (L) - Macchina spelafili

1554277

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1554277>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Macchina spelafili
Quantità da rimuovere	1 mm ... 20 mm
Lunghezza di inserimento minima	15 mm
Passaggio max.	6

Caratteristiche elettriche

Frequenza	50 Hz ... 60 Hz
Potenza assorbita	150 VA
Interfacce	Ethernet
	USB-C

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------------	---

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,08 mm ² ... 10 mm ²
Lunghezza del tratto da spelare	2 mm ... 20 mm

Dimensioni

Dimensioni articolo

Larghezza	155 mm
Altezza	257 mm
Lunghezza	372 mm
Diametro apertura di inserimento del conduttore	6 mm

Connettori

Tipo connettore	Piano d'inserimento tipo L
-----------------	----------------------------

E.FOX S 10 (L) - Macchina spelafili

1554277

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1554277>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	17130102
ECLASS-15.0	17130102

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

E.FOX S 10 (L) - Macchina spelafili



1554277

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1554277>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com