

E.FOX S 10 (EF) - Macchina spelafili



1554299

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1554299>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Macchina spelafili con display touch da 5", regolazione elettrica dei parametri e selezione dei preferiti tramite scanner di codici a barre, per conduttori e fili fino a diametro di 10mm²/AWG 8, cavo di alimentazione con inserto frontale tipo E, F

I vantaggi

- Alta efficienza grazie all'utilizzo dei dati end-to-end e all'assistenza operatore intelligente
- Risparmio di tempo grazie ai brevi tempi di ciclo e alla regolazione elettrica dei parametri
- Diversificata gamma di applicazioni grazie alla lama a V con ampia sezione per diversi tipi di conduttori
- Funzionamento semplice grazie alla visualizzazione intuitiva

Dati commerciali

Codice articolo	1554299
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3221
Codice prodotto	BH3221
GTIN	4067923033047
Peso per pezzo (confezione inclusa)	11.610 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	10.210 g
Numero tariffa doganale	84798100
Paese di origine	DE

E.FOX S 10 (EF) - Macchina spelafili



1554299

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1554299>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Quantità da rimuovere	1 mm ... 20 mm
Lunghezza di inserimento minima	15 mm
Passaggio max.	6
Caratteristica di prodotto	Comando intuitivo tramite touchscreen da 5" Memorizzazione di un massimo di 100 preferiti Possibilità di controllo tramite il software clipx WIRE assist Utensile per la sostituzione delle lame all'interno della custodia Lame speciali aggiuntive su richiesta Lama a V standard per l'intera sezione Contatore, azzerabile integrato Inserimento dei cavetti dall'alto e dal davanti Regolazione automatica della forza di serraggio Maniglia di trasporto per cambiare postazione di lavoro

Caratteristiche elettriche

Frequenza	50 Hz ... 60 Hz
Potenza assorbita	150 VA
Interfacce	Ethernet
	USB-C

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------------	---

Dati di collegamento

Connessione conduttori	
Sezione metrica	0,08 mm ² ... 10 mm ²
Lunghezza del tratto da spelare	2 mm ... 20 mm

Dimensioni

Dimensioni articolo	
Larghezza	155 mm
Altezza	257 mm
Lunghezza	372 mm
Diametro apertura di inserimento del conduttore	6 mm

Connettori

Tipo connettore	Inserto frontale tipo EF
-----------------	--------------------------

E.FOX S 10 (EF) - Macchina spelafili

1554299

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1554299>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	17130102
ECLASS-15.0	17130102

ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

E.FOX S 10 (EF) - Macchina spelafili

1554299

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1554299>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com