

VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Cavo D-SUB



1656262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656262>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cavo D-SUB confezionato, schermato, 15 poli, flessibile (7 fili), colore cavo RAL 7000 (grigio), grado di protezione IP20, testa 1 con femmina linguetta 2 e uscita cavo diritta, testa 2 con maschio linguetta 2 e uscita cavo diritta, lunghezza: 1 m



Dati commerciali

Codice articolo	1656262
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNCAS
Codice prodotto	ABNCAS
GTIN	4046356029742
Peso per pezzo (confezione inclusa)	137,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	136,2 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	CN

1656262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656262>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Tipo sensore	Universale
Numero di poli	15
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	1 A
Tensione di esercizio	30 V
Mezzo trasmissivo	Rame

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 50
------------------	------

Indicazioni materiale

Materiale custodia	PVC
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	dorato
Guaina esterna, materiale	PVC

Connettori

Connessione 1

Tipo	Connettore femmina diritto D-SUB 15
Grado di protezione	IP20

Connessione 2

Tipo	Maschio diritto D-SUB 15
Grado di protezione	IP20

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	6,00 mm
Guaina esterna, materiale	PVC
Guaina esterna, colore	beige
Sezione delle linee	0,08 mm ²
Linea segnale AWG	28
Schermatura	Pellicola rivestita in alluminio, treccia di fili in rame stagnati

VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Cavo D-SUB


1656262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656262>




Disegni

Disegno schema



Pinning

Disegno schema



Inserto frontale


VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Cavo D-SUB



1656262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656262>

Schema di collegamento



Schema di collegamento

VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Cavo D-SUB



1656262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656262>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656262>



EAC

ID omologazione: 19060508

VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Cavo D-SUB



1656262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656262>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1656262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656262>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com