

# HC-D 15-ADP/1 DSUB 9 - Piastra adattatrice



1661312

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1661312>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore D-SUB, per equipaggiamento con un connettore D-SUB, n. poli 9, serie custodie HC-D 15...

## Descrizione del prodotto

Piastra adattatrice, incl. viti di fissaggio

## Dati commerciali


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1661312       |
| Pezzi/conf.                         | 2 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 2 Pezzi       |
| Codice vendita                      | AF7AZD        |
| Codice prodotto                     | AF7AZD        |
| GTIN                                | 4017918022570 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9,5 g         |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9,71 g        |
| Numero tariffa doganale             | 39269097      |
| Paese di origine                    | DE            |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto     | Piastra adattatrice |
| Tipo                 | D15                 |
| Numero di poli       | 9                   |
| Guarnizione presente | sì                  |

### Dimensioni

|                 |  |
|-----------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 23 mm  |
| Altezza         | 7 mm   |
| Lunghezza       | 57 mm  |

### Indicazioni materiale

|  |    |
|--|----|
| Materiale                              | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali


|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP54              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 100 °C |

### Montaggio

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nota per il montaggio | <p>Con viti di fissaggio: 1) vite Phillips 2,9x6,2 / 2) M3x10 DIN 84</p> <p>Posizione di montaggio della piastra dell'adattatore nella custodia protettiva: <b>T</b> è visibile dopo il montaggio nella custodia.</p> <p>Posizione di montaggio della piastra dell'adattatore nella custodia da incasso / a zoccolo / di accoppiamento: <b>A</b> è visibile dopo il montaggio nella custodia. Posizione di montaggio del D-SUB (dopo il montaggio nella custodia): prima della piastra di montaggio (montaggio anteriore)</p> |
|-----------------------|---|

## Disegni

Disegno quotato



vedere la nota per il montaggio

# HC-D 15-ADP/1 DSUB 9 - Piastra adattatrice



1661312

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1661312>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440201 |
| ECLASS-15.0 | 27440201 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002309 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

1661312

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1661312>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)