

CK1,6-ED-2,50ST AG - Contatto a crimpare



1663381

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663381>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, serie: HC-M-12, Spina, tornito, diametro contatti: 1,6 mm, sezione di connessione: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14...14, materiale contatti: Lega di rame

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1663381 |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Codice vendita | AF7AIA |
| Codice prodotto | AF7AIA |
| GTIN | 4017918123192 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,684 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,65 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | DE |

CK1,6-ED-2,50ST AG - Contatto a crimpare



1663381

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663381>

Dati tecnici

Note

| | |
|-----------------------|---|
| Note generali | per HC-M-12, HC-M-17, HC-M-03/04, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD, HC-Q e portacontatti VC-D |
| Nota per il montaggio | La qualità di una connessione a crimpare viene stabilita dalla norma DIN EN 60352-2. |
| Nota per il montaggio | In caso di tensioni inferiori a 5 V e correnti inferiori a 5 mA si raccomanda l'uso di contatti dorati. |
| Nota per il montaggio | <p>Nota sulla tecnologia di connessione a crimpare:</p> <p>Solo per cavi flessibili. Le sezioni dei conduttori qui indicate si riferiscono alla sezione nominale del cavo utilizzato.</p> <p>Il vano di collegamento per tecnologia di connessione a crimpare è stato studiato per cavi flessibili secondo VDE 0295 classe 5. Realizzazioni diverse per cavi (ad es. cavi classe 1,2 e 6 o AWG) sono da verificare prima dell'utilizzo.</p> |

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto | Contatto a crimpare |
| Serie | HC-M-12 |
| | HC-M-EMV |
| | HC-D |
| | HC-DD |
| | VC-D |
| | HC-M-03/04 |
| | HC-M-17 |
| | HC-K |
| | HC-Q |
| | HC-COM |
| HC-M-42 | |
| Tipo contatto | tornito |

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Tipo di connessione del contatto | Spina |
| Collegamento | Connessione a crimpare |

Connessione conduttori

| | |
|---------------------------------|---|
| Lunghezza del tratto da spelare | 6 mm |
| Sezione di connessione | 2,5 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Sezione di connessione AWG | 14 ... 14 |

Indicazioni materiale

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Materiale Contatto | Lega di rame |
| Materiale Superficie contatti | Ag |


CK1,6-ED-2,50ST AG - Contatto a crimpare



1663381

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663381>

Dimensioni

| | |
|------------------------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Diametro (Diametro contatti) | 1,6 mm |

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|------------------|-------|
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
|------------------|-------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
|----------------------------------|-------------------|

CK1,6-ED-2,50ST AG - Contatto a crimpare




1663381

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663381>

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

CK1,6-ED-2,50ST AG - Contatto a crimpare



1663381

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663381>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663381>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

CK1,6-ED-2,50ST AG - Contatto a crimpare



1663381

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663381>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000796 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

CK1,6-ED-2,50ST AG - Contatto a crimpare



1663381

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663381>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com