

# SACC-DSI-MS-17CON-L180 SCO - Connettore per apparecchi posteriore



1559961

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1559961>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi posteriore, 17-poli, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, Saldatura a onde

## I vantaggi

- Semplice montaggio su circuito stampato: connettori monocomponenti per la saldatura a onde
- Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata
- Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce il tempo di cablaggio

## Dati commerciali

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo                     | 1559961   |
| Pezzi/conf.                         | 20 Pezzi  |
| Quantità di ordinazione minima      | 20 Pezzi  |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | ABQEGL  |
| Codice prodotto                     | ABQEGL  |
| GTIN                                | 4046356322676   |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 15,75 g   |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 14,046 g  |
| Numero tariffa doganale             | 85366990  |
| Paese di origine                    | DE  |

# SACC-DSI-MS-17CON-L180 SCO - Connettore per apparecchi posteriore



1559961

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1559961>

## Dati tecnici

### Note

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nota per il funzionamento | I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s. |
| Istruzioni per l'ordine:  | Il controdado è compreso nel volume di consegna   |

### Montaggio

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Tipo di montaggio   | Montaggio posteriore              |
| Coppia di serraggio | 2 Nm ... 3 Nm (Lato di montaggio) |

### Caratteristiche articolo

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Numero di poli      | 17  |
| Schermato           | no  |
| Codifica            | A   |
| Tipo di filettatura | M12 |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

### Dimensioni

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Lunghezza pin a saldare | 6 mm |
|                         | 6 mm |

### Indicazioni materiale

|  |        |
|--|--------|
| Materiale Custodia                     | GD-Zn  |
| Materiale Superficie custodia          | Ni     |
| Materiale Corpo isolante               | PA 6.6 |
| Materiale Contatto                     | CuZn   |
| Materiale Superficie contatti          | Au     |
| Materiale Guarnizione                  | NBR    |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0     |

### Caratteristiche elettriche

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV   |
| Resistenza di contatto                | ≤ 3 mΩ   |
| Resistenza di isolamento              | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale $U_N$               | 30 V     |
| Corrente nominale $I_N$               | 1,5 A    |

# SACC-DSI-MS-17CON-L180 SCO - Connettore per apparecchi posteriore



1559961

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1559961>

## Dati di collegamento

### Connessione conduttori

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Collegamento                     | Saldatura a onde                  |
| Tipo di connessione del contatto | Spina                             |
| Coppia di serraggio              | 2 Nm ... 3 Nm (Lato di montaggio) |

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

|                  |       |
|------------------|-------|
| Cicli di manovra | > 100 |
|------------------|-------|

## Connettori

### Connessione 1

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Struttura testa           | Connettore |
| Uscita cavo testa         | diritto    |
| Tipo di filettatura testa | M12        |
| Tipo di bloccaggio testa  | SPEEDCON   |
| Codifica                  | A          |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|   |  |
|---|--|
| Grado di protezione   | IP65 (nello stato installato)                      |
|   | IP67 (nello stato installato)                      |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connettore femmina) |
|   | -40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico)     |
| UL Type Rating  | Type 4 (indoor use only)                           |

## Normative e prescrizioni

|                    |  |
|--------------------|--|
| Definizione norma  | Connettori circolari M12                 |
| Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-101 |


# SACC-DSI-MS-17CON-L180 SCO - Connettore per apparecchi posteriore

1559961

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1559961>

## Disegni

Disegno schema



Pinning connettore maschio M12, 17 poli, vista lato maschio

# SACC-DSI-MS-17CON-L180 SCO - Connettore per apparecchi posteriore





1559961

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1559961>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1559961>

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID omologazione: E221474-20140616 |                         |                         |             |                |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
|  | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $mm^2$ |
| keine  |                         |                         |             |                |
|  | 30 V                    | 1,5 A                   | -           | -              |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID omologazione: E118976-20100522 |                         |                         |             |                |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
|   | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $mm^2$ |
| keine   |                         |                         |             |                |
|   | 30 V                    | 1,5 A                   | 26          | -              |

# SACC-DSI-MS-17CON-L180 SCO - Connettore per apparecchi posteriore



1559961

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1559961>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440110 |
| ECLASS-15.0 | 27440110 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003568 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-DSI-MS-17CON-L180 SCO - Connettore per apparecchi posteriore



1559961

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1559961>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |      |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50   |
|  | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP  | 983d1321-ddb5-4bf6-a106-a713144db745 |

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)