

RC-09S1NC20000 - Inserto contatti



1596434

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1596434>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura mostra la versione a 6 poli

Inserto contatti, M23, numero poli: 8+1, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a saldare, serie: RC, TU, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1240708

Dati commerciali

Codice articolo	1596434
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAFU
Codice prodotto	ABRAFU
GTIN	4046356211284
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10,12 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,47 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

1596434

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1596434>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Serie	RC
	TU
Applicazione	Segnale
Numero di poli	9
Piano d'inserimento	8+1
Codifica	N
Tipo di filettatura	M23

Caratteristiche elettriche

Contatti: Gruppo di contatti 1

Diametro contatto	2 mm
Corrente nominale I_N	20 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale U_N	48 V AC
	74 V DC
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV

Contatti: Gruppo di contatti 2

Diametro contatto	1 mm
Corrente nominale I_N	8 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale U_N	48 V AC
	74 V DC

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a saldare
--------------	-----------------------

Indicazioni materiale

Materiale Corpo isolante	PBT
Materiale Contatto	CuZn
Materiale Superficie contatti	Ni/Au

Connettori

Senso di rotazione	standard
--------------------	----------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici


Cicli di manovra	50
------------------	----

RC-09S1NC20000 - Inserto contatti

1596434

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1596434>

Disegni



Disegno quotato


RC-09S1NC20000 - Insetto contatti

1596434

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1596434>



Disegno schema



Pinning


RC-09S1NC20000 - Inserto contatti

1596434

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1596434>



Dima di forat./geometria di pad di saldat.



RC-09S1NC20000 - Insetto contatti



1596434

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1596434>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440223

ETIM

ETIM 9.0

EC003557

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

1596434

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1596434>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	f686345b-a657-4ab8-bf73-cf8000623501

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com