

# VS-15-A-EMV-S - Telaio di montaggio



1688049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688049>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Copertura metallica EMC per D-SUB, grandezza linguetta 2, schermato, per telai da incasso VS-15-...



## Dati commerciali

Codice articolo	1688049
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	ABNCBZ
Codice prodotto	ABNCBZ
GTIN	4017918182311
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,844 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,8 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Telaio di montaggio
Applicazione	Lamiera schermante
Tipo	Dimensioni linguetta 2
Piano d'inserimento	D-SUB

### Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	2
----------------------	---

### Caratteristiche elettriche

Mezzo trasmissivo	Rame
-------------------	------

### Dimensioni

Larghezza	0,6 mm
Altezza	44,3 mm
Lunghezza	17,5 mm

### Indicazioni materiale

Colore	liscia metallica
Materiale	Metallo
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	nichelato

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 1000
------------------	--------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore
-------------------	---------------------

# VS-15-A-EMV-S - Telaio di montaggio



1688049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688049>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

### ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1688049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688049>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)