

VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - Inserto portacontatti D-SUB




1688078

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688078>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 2, con 15 contatti di segnale, tipo contatto maschio, connessione a vite, diritto, per telai da incasso e mobili con grado di protezione IP67



I vantaggi

- Connessione a vite

Dati commerciali

Codice articolo	1688078
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABNCAA
Codice prodotto	ABNCAA
GTIN	4017918179564
Peso per pezzo (confezione inclusa)	17,27 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	15,1 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - Inserto portacontatti D-SUB



1688078

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688078>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Applicazione	Inserto portacontatti di combinazione
Tipo	D-SUB
Numero di poli	15
Piano d'inserimento	D-SUB 15
Schermato	no

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	60 V
Corrente nominale	5 A
Resistenza di isolamento	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
Resistenza di contatto per coppia di contatti	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
Mezzo trasmissivo	Rame

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
--------------	--------------------

Dimensioni

Larghezza	39,3 mm
Altezza	12,6 mm
Lunghezza	48 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Acciaio
Materiale superficie custodia	stagnata
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Au/Ni

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≤ 200
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale	$\leq 3,30 \text{ N}$
Forza di trazione per ogni contatto segnale	$\leq 2,2 \text{ N}$

Condizioni ambientali e della vita elettrica

VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - Inserto portacontatti D-SUB



1688078

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688078>

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Foro
-------------------	------

VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - Inserto portacontatti D-SUB



1688078

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688078>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - Insetto portacontatti D-SUB



1688078

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688078>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	68c12945-45a9-433b-9009-2386a8d401bf

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com