
# VS-08-T-RJ45/IP 20 - Custodia protettiva RJ45

1688638

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688638

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile RJ45, IP20, per inserto portacontatti maschio VS-08-ST-RJ45, con bloccaggio push-pull per telaio da incasso, per diametro cavo 5,0 mm 6,5 mm

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1688638 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | ABNAAZ |
| Codice prodotto | ABNAAZ |
| GTIN | 4017918607920 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5,85 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4,87 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Protezione antiflessione |
| Tipo | RJ45 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Uscita cavo | diritto |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 29,4 mm |
| Altezza | 13,8 mm |
| Lunghezza | 30,1 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PA |

### Cavo / linea

| | |
|---|---|
| Diametro esterno conduttore | 5 mm ... 6 mm |

### Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|---|---|
| Cicli di manovra | ≥ 750 |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-15.0 | 27440212 |
| ECLASS-13.0 | 27440392 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001409 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,209 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com