

RC-12S1NA20000 - Inserto contatti



1607008

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607008>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inserto contatti, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a saldare, serie: RC, TU, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dati commerciali

Codice articolo	1607008
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABRAFU
Codice prodotto	ABRAFU
GTIN	4046356225526
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10,13 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	6,18 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

RC-12S1NA20000 - Inserto contatti



1607008

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607008>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Serie	RC
	TU
Applicazione	Segnale
Numero di poli	12
Piano d'inserimento	12
Numero contatti di comando	12
Codifica	N
Tipo di filettatura	M23

Caratteristiche elettriche

Contatti: Gruppo di contatti 1

Diametro contatto	1 mm
Corrente nominale I_N	8 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale U_N	48 V AC
	74 V DC
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a saldare
--------------	-----------------------

Indicazioni materiale

Materiale Corpo isolante	PBT
Materiale Contatto	CuZn
Materiale Superficie contatti	Ni/Au

Connettori

Senso di rotazione	standard
--------------------	----------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici


Cicli di manovra	50
------------------	----

RC-12S1NA20000 - Inserto contatti

1607008

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607008>

Disegni



Disegno quotato


RC-12S1NA20000 - Inserto contatti

1607008

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607008>



Disegno schema



Pinning


RC-12S1NA20000 - Inserto contatti

1607008

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607008>



Dima di forat./geometria di pad di saldat.



RC-12S1NA20000 - Insetto contatti



1607008

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607008>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-12S1NA20000 - Inserto contatti



1607008

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607008>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	a13946a0-1722-4ea8-bdf4-b371cf43d6e6

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com