

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Inserto portacontatti D-SUB



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689789>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 3, con 25 contatti di segnale, tipo contatto maschio, connessione a vite, diritto, per telai da incasso e mobili con grado di protezione IP67



I vantaggi

- Montaggio estremamente semplice
- Connessione a vite

Dati commerciali

Codice articolo	1689789
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABNCAA
Codice prodotto	ABNCAA
GTIN	4017918914080
Peso per pezzo (confezione inclusa)	25,85 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	25,85 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Inserto portacontatti D-SUB



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689789>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo	D-SUB
Numero di poli	25
Piano d'inserimento	D-SUB
Schermato	no

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	60 V
Corrente nominale	5 A
Resistenza di isolamento	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
Resistenza di contatto per coppia di contatti	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
Mezzo trasmissivo	Rame

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
--------------	--------------------

Dimensioni

Larghezza	12,6 mm
Altezza	63 mm
Lunghezza	53,5 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro su nickel
Materiale inserto portacontatti	PBTP

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici	
Cicli di manovra	≥ 200
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale	$\leq 3,30 \text{ N}$
Forza di trazione per ogni contatto segnale	$\leq 2,2 \text{ N}$

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Inserto portacontatti D-SUB



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689789>

Montaggio

Tipo di montaggio

Foro

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Inserto portacontatti D-SUB



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689789>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Inserto portacontatti D-SUB



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689789>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.	

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	9ca9e77c-8ed2-4351-8ecd-70faf9783b4c

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com