


# PCV 35 HC/ 3-GF-15,00 - Presa base per circuiti stampati

1762806

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1762806>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pres a base per circuiti stampati, sezione nominale: 35 mm<sup>2</sup>, colore: verde, corrente nominale: 125 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Ag, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: PCV 35 HC/...-GF, passo: 15 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 4,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 3, sistema di spine: COMBICON PC 35, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone

## I vantaggi

- Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- Flangia doppia per il collegamento a vite salvaspazio alla parete della custodia e con il connettore

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1762806       |
| Pezzi/conf.                         | 25 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 25 Pezzi      |
| Codice vendita                      | AAESEB        |
| Codice prodotto                     | AAESEB        |
| GTIN                                | 4046356444064 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 67,92 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 67,596 g      |
| Numero tariffa doganale             | 85366990      |
| Paese di origine                    | PL            |

# PCV 35 HC/ 3-GF-15,00 - Presa base per circuiti stampati



1762806

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1762806>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Tipo di prodotto                          | Pres a base per circuiti stampati |
| Famiglia di prodotti                      | PCV 35 HC/...-GF                  |
| Linea di prodotti                         | COMBICON Connectors XL            |
| Tipo                                      | Pres a base                       |
| Numero di poli                            | 3                                 |
| Passo                                     | 15 mm                             |
| Numero collegamenti                       | 3                                 |
| Numero di file                            | 1                                 |
| Numero dei potenziali                     | 3                                 |
| Tipo di fissaggio                         | Flangia filettata                 |
| Layout pin                                | Pinning lineare                   |
| Numero di pin di saldatura per potenziale | 3                                 |

### Caratteristiche elettriche

#### Caratteristiche

|   |                 |
|---|-----------------|
| Corrente nominale $I_N$                       | 125 A           |
| Tensione nominale $U_N$                       | 1000 V          |
| Resistenza di contatto                        | 0,12 m $\Omega$ |
| Tensione di dimensionamento (III/3)           | 1000 V          |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 8 kV            |
| Tensione di dimensionamento (III/2)           | 1000 V          |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 8 kV            |
| Tensione di dimensionamento (II/2)            | 1000 V          |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)  | 6 kV            |

### Montaggio

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tipo di montaggio | Saldatura a onde |
| Layout pin        | Pinning lineare  |

#### Flangia

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Coppia di serraggio | 0,8 Nm |
|---------------------|--------|

#### Fissaggio alla parete passante

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Coppia di serraggio | 1 Nm                 |
| Vite                | 1700368 DFK-PC 35 SS |

#### Fissaggio sul circuito stampato

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Coppia di serraggio | 1 Nm                 |
| Vite                | 1700368 DFK-PC 35 SS |

### Indicazioni materiale

# PCV 35 HC/ 3-GF-15,00 - Presa base per circuiti stampati

1762806

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1762806>

## Indicazioni materiale - contatti

|  |   |
|--|---|
| Nota   | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale contatto   | Lega Cu   |
| Finitura superficiale  | argento galvanizzato  |
| Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale)  | Argento (4 $\mu$ m - 8 $\mu$ m Ag)  |
| Superficie metallica area di saldatura (strato superficiale) | Argento (4 $\mu$ m - 8 $\mu$ m Ag)  |


## Indicazioni materiale - custodia

|  |              |
|--|--------------|
| Colore (Custodia)                      | verde (6021) |
| Materiale isolante                     | PBT          |
| Gruppo materiale isolante              | IIIa         |
| CTI secondo IEC 60112                  | 225          |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0           |

## Note

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Nota per il funzionamento | Secondo la norma DIN EN 61984, i connettori COMBICON sono connettori senza potenza commutabile (COC). Per un utilizzo conforme alla destinazione d'uso non devono essere inseriti o scollegati quando sono ancora sotto tensione o sotto carico. |
|---------------------------|--|

## Dimensioni

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Disegno quotato                |  |
| Passo                          | 15 mm  |
| Larghezza [w]                  | 69,4 mm  |
| Altezza [h]                    | 42,6 mm  |
| Lunghezza [l]                  | 28,5 mm  |
| Altezza di installazione       | 38 mm  |
| Lunghezza codoli a saldare [P] | 4,6 mm   |
| Dimensioni dei codoli          | 2,4 x 2,5 mm   |

## Design del circuito stampato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Distanza codoli | 11,00 mm |
| Diametro foro   | 3,6 mm   |

## Controlli meccanici

### Controllo visivo

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Risultato          | Prova superata           |

# PCV 35 HC/ 3-GF-15,00 - Presa base per circuiti stampati



1762806

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1762806>

## Controllo dimensionale

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Risultato          | Prova superata           |

## Resistenza delle scritte

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Risultato          | Prova superata            |

## Polarizzazione e codifica

|                    |  |
|--------------------|--|
| Specifica di prova | DIN IEC 60512-7:1994-05 (non intercambiabilità di connessione) |
| Risultato          | Prova superata   |

## Portacontatti in uso

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Specifica di prova   | DIN IEC 60512-8:1994-05 |
| Settori d'applicazione portacontatti<br>Applicazione >20 N | Prova superata          |

## Forza di inserzione/trazione

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Specifica di prova                 | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Risultato                          | Prova superata            |
| Numero di cicli                    | 50                        |
| Forza di inserzione per polo circa | 15 N                      |
| Forza di trazione per polo circa   | 11 N                      |

## Controlli elettrici

### Prova termica | Gruppo di controllo C

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Specifica di prova     | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Numero di poli testati | 6                        |

### Resistenza di isolamento

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Specifica di prova                         | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | $10^{12} \Omega$         |

### Distanze di isolamento in aria e superficiale |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Specifica di prova   | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Gruppo materiale isolante  | IIIa                                |
| Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))             | CTI $\geq 175$ fino a <400          |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3)                                     | 1000 V                              |
| Tensione impulsiva nominale (III/3)  | 8 kV                                |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 8 mm                                |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3)                | 16 mm                               |
| Tensione di isolamento di nominale (III/2)                                     | 1000 V                              |
| Tensione impulsiva nominale (III/2)  | 8 kV                                |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 8 mm                                |

# PCV 35 HC/ 3-GF-15,00 - Presa base per circuiti stampati



1762806

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1762806>

|   |        |
|---|--------|
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2)               | 10 mm  |
| Tensione di isolamento di nominale (II/2)                                     | 1000 V |
| Tensione impulsiva nominale (II/2)  | 6 kV   |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 5,5 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2)                | 10 mm  |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Controllo della vita elettrica

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Specifica di prova                                | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
| Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 9,8 kV                  |
| Resistività di massa R <sub>1</sub>               | 0,12 mΩ                 |
| Resistività di massa R <sub>2</sub>               | 0,15 mΩ                 |
| Cicli di manovra                                  | 50                      |

### Controllo climatico

|   |   |
|---|---|
| Specifica di prova                          | DIN EN ISO 6988:1997-03   |
| Sollecitazione per effetto della corrosione | 0,2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> su 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/1 ciclo |
| Sollecitazione per effetto del calore       | 100 °C/168 h  |
| Tensione alternata fissa                    | 4,26 kV   |

### Prova vibrazioni

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Specifica di prova       | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza                | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Velocità sweep           | 1 ottavo/min                            |
| Ampiezza                 | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Accelerazione            | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Durata di prova per asse | 2,5 h                                   |
| Direzioni di prova       | Asse X, Y e Z                           |

### Urti

|                    |   |
|--------------------|---|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto       | Semisinusoidale                           |
| Accelerazione      | 30g                                       |
| Durata urti        | 18 ms                                     |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.)               |

### Applicazioni ferroviarie urti

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Accelerazione      | 30g                         |
| Durata urti        | 18 ms                       |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |

### Condizioni ambientali

|   |                  |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 %    |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 100 °C |

# PCV 35 HC/ 3-GF-15,00 - Presa base per circuiti stampati



1762806

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1762806>

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C (a seconda della curva di declassamento) |
|----------------------------------|--|

## Informazioni sull'imballaggio

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Confezione | confezionato nel cartone |
|------------|--------------------------|


# PCV 35 HC/ 3-GF-15,00 - Presa base per circuiti stampati

1762806

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1762806>

## Disegni

Diagramma



Tipo: PC 35 HC/...-STF-15,00 con PCV 35 HC/...-GF-15,00

# PCV 35 HC/ 3-GF-15,00 - Presa base per circuiti stampati





1762806

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1762806>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1762806>

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID omologazione: E60425-20101007 |                         |                         |             |                |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
|   | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $mm^2$ |
| B   | 600 V                   | 115 A                   | -           | -              |
| C   | 600 V                   | 115 A                   | -           | -              |

|  <b>Perizia VDE con monitoraggio produzione</b><br>ID omologazione: 40039053 |                         |                         |             |                |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
|   | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $mm^2$ |
| keine   | 1000 V                  | 125 A                   | -           | -              |

# PCV 35 HC/ 3-GF-15,00 - Presa base per circuiti stampati



1762806

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1762806>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002637 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PCV 35 HC/ 3-GF-15,00 - Presa base per circuiti stampati



1762806

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1762806>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)