BS-WIRE BRAKE-6 SET - Frenafili

1645918

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645918

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Strutturazione di conduttori per sezioni da 0,5 mm^2 ... 6 mm^2. Compatibile con guide DIN NS 35 e materiale di siglatura UC-TM 6- o UCT-TM 6.

I vantaggi

- Risparmio di tempo e riduzione dei tempi di ricerca grazie alla rapidità di accesso del conduttore
- Postazioni di montaggio chiare per il cablaggio grazie all'organizzazione della posa dei conduttori
- Riduzione del rischio di confusione con sezioni trasversali simili grazie alle opzioni di etichettatura
- Migliore accessibilità dei conduttori grazie alle opzioni di fissaggio flessibili
- Installazione semplice grazie alla compatibilità con le guide DIN NS 35

Dati commerciali

Codice articolo	1645918
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH2XX1
Codice prodotto	BH2XX1
GTIN	4067923175280
Peso per pezzo (confezione inclusa)	108 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	100 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

Set composto da

BS-WIRE BRAKE-6 - Frenafili

1642850

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1642850



Strutturazione di conduttori per sezioni da 0,5 a 6 mm^2. Compatibile con la guida DIN NS 35 e con il materiale di siglatura UC-TM 6 o UCT-TM 6.

Dati tecnici

Note

Note generali	Set composto da 5 pezzi

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio

Dimensioni

Larghezza	11 mm
Altezza	45 mm
Lunghezza	70 mm

Misure esterne

Diametro esterno	1,6 mm ... 5,8 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	PC/PBT

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	5 °C ... 35 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	0 °C ... 60 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 85 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	20 % ... 85 %

Montaggio

Tipo di montaggio	NS 35/15, NS 35/7,5

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27182815
ECLASS-15.0	27182815

ETIM

ETIM 10.0	EC002624

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,44 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com