

ENLAR-M-KV-M25/M32 - Adattatore di espansione



1647679

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1647679>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatore di espansione, filettatura: M25 x 1,5, colore: argento, con O-ring



Descrizione del prodotto

Ampliato da M25 a M32

Dati commerciali

Codice articolo	1647679
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DZX
Codice prodotto	AF7DZX
GTIN	4017918947088
Peso per pezzo (confezione inclusa)	28,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	26,7 g
Numero tariffa doganale	74153300
Paese di origine	DE

ENLAR-M-KV-M25/M32 - Adattatore di espansione



1647679


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1647679>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore di espansione
------------------	--------------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	21 mm
Lunghezza della filettatura	6,5 mm
Lunghezza senza filettatura	14,5 mm
Diametro	25 mm
Diametro filettatura	25 mm
Misura angolare esagonale	34 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M25 x 1,5
Passo della filettatura	1,5 mm
Tipo di filettatura lato guarnizione	M32

Indicazioni materiale

Materiale	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione O-ring	NBR

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	20 mm
Assenza di alogeni	no

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 (In base alla connessione a vite utilizzata)
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C

Montaggio

Nota per il montaggio	con connessione a vite corrispondente: IP68
-----------------------	---------------------------------------------

ENLAR-M-KV-M25/M32 - Adattatore di espansione


1647679

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1647679>



Disegni

Disegno quotato



ENLAR-M-KV-M25/M32 - Adattatore di espansione



1647679

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1647679>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

ETIM

ETIM 10.0	EC000938
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

1647679

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1647679>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	cf76fbee-a981-4975-9661-fad13641f423

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,612 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com