

# VS-15-GC-ST/ST - D-SUB Gender-Changer



1652677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652677>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 2, con 15 contatti di segnale, tipo contatto maschio, Gender-Changer, fissaggio mediante filettatura 4-40 UNC



## Dati commerciali

Codice articolo	1652677
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABNCAA
Codice prodotto	ABNCAA
GTIN	4017918952815
Peso per pezzo (confezione inclusa)	11,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	11,3 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

1652677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652677>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Tipo	D-SUB
Tipo sensore	Universale
Numero di poli	15
Schermato	no
Uscita cavo	diritto

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

### Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	125 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1 kV
Corrente nominale	5 A
Mezzo trasmissivo	Rame

### Dati di collegamento

Collegamento	Gender-Changer
--------------	----------------

### Dimensioni

Larghezza	12,55 mm
Altezza	39,3 mm
Lunghezza	17,66 mm

### Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	acciaio inossidabile
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Dorato su nickel
Materiale inserto portacontatti	Poliestere, GF

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 200
------------------	-------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 125 °C

# VS-15-GC-ST/ST - D-SUB Gender-Changer

1652677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652677>



## Montaggio

Tipo di montaggio

Filettatura

# VS-15-GC-ST/ST - D-SUB Gender-Changer


1652677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652677>



## Disegni

Disegno schema



# VS-15-GC-ST/ST - D-SUB Gender-Changer



1652677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652677>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

### ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1652677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652677>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,309 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)