

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - inserto portacontatti femmina SC-RJ



1652978

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652978>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inserto portacontatti femmina SC-RJ, duplex, per telai da incasso VS-A-F-IP67, utilizzabile per fibra di vetro (multimode & singlemode), PCF e fibre polimeriche

I vantaggi

- Elevata affidabilità grazie alle vaste misure di garanzia della qualità
- Precisione ottimizzata (stabilità) grazie all'uso di anelli in ceramica
- Tecnologia all'avanguardia grazie alla conformità RoHS 2
- Compatibilità armonizzata con gli adattatori per guide DIN

Dati commerciali

Codice articolo	1652978
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNIDA
Codice prodotto	ABNIDA
GTIN	4017918969943
Peso per pezzo (confezione inclusa)	8,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,5 g
Numero tariffa doganale	85367000
Paese di origine	DE

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - inserto portacontatti femmina SC-RJ



1652978

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652978>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore dati
Applicazione	Giunto per fibra ottica
Tipo	SCRJ
Tipo sensore	Ethernet
Numero di poli	2
Piano d'inserimento	SCRJ
Numero di punti di connessione modulo	1
Numero degli slot	2
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche elettriche

Mezzo trasmissivo	FO
-------------------	----

Dati di collegamento

Collegamento	Giunto
--------------	--------

Dimensioni

Caratteristiche meccaniche

Diametro boccola	2,50 mm
------------------	---------

Indicazioni materiale

Colore	nero
Colore della custodia	nero
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale ferula	Ceramica Zirkonia
Materiale custodia	Plastica
Materiale contatto	Lega di rame

Cavo / linea

Tipo di cavo	Fibra di vetro
Guaina esterna, colore	argento
Resistenza alla trazione corta/costante	40 N
Resistenza all'olio	no

Cavo in fibra ottica

Numero di fibre	2
Fibra	POF, PCF, GOF
Tipo di fibra	GOF, PCF, POF
Attenuazione	≤ 0,2 dB
Mezzo trasmissivo	FO

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - inserto portacontatti femmina SC-RJ



1652978

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652978>

Caratteristiche meccaniche

Resistenza alla trazione corta/costante	40 N
---	------

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 50 °C
Resistenza ai raggi UV	no
Resistenza all'olio	no

Normative e prescrizioni

Resistenza all'olio	no
---------------------	----

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - inserto portacontatti femmina SC-RJ



1652978

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652978>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19170116
ECLASS-15.0	19170116

ETIM

ETIM 10.0	EC000752
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - inserto portacontatti femmina SC-RJ



1652978

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652978>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com