

VS-09-ST-DSUB-HD-EG - Insetto portacontatti D-SUB



1655111

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655111>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Insetto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 1, con 15 contatti di segnale, tipo contatto maschio, con saldatura a mano, diritto, fissaggio mediante foro 3 mm, per telai da incasso VS-09-...



I vantaggi

- Elevata densità di cablaggio con 15 contatti di segnalazione in D-SUB Shell grandezza 1
- Compatibile con custodia protettiva IP67 e telaio di montaggio
- Montaggio estremamente semplice

Dati commerciali

Codice articolo	1655111
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABNCAA
Codice prodotto	ABNCAA
GTIN	4046356029056
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	10,8 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

1655111

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655111>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Insetto contatti
Applicazione	multipolare
Tipo	D-SUB
Numero di poli	15
Piano d'inserimento	D-SUB 9
Schermato	no

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento a norma IEC 61076-2-101	250 V
Tensione di dimensionamento (III/3)	60 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1 kV
Corrente nominale	3 A (a 20 °C)
Tensione di prova	1000 V
Mezzo trasmissivo	Rame

Dati di collegamento

Collegamento	A saldare a mano
--------------	------------------

Dimensioni

Larghezza	16,9 mm
Altezza	12,93 mm
Lunghezza	31,2 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Acciaio, stagnato
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Au/Sn
Materiale inserto portacontatti	Materiale termoplastico UL 94 V0 rinforzato con fibre di vetro

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 50
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale	≤ 3,40 N

Condizioni ambientali e della vita elettrica

VS-09-ST-DSUB-HD-EG - Insetto portacontatti D-SUB



1655111

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655111>

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 105 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Foro
-------------------	------

1655111

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655111>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1655111

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655111>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	456e87ac-eaae-4e5e-8bcd-8f0dd3c35bc2

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
 Via Bellini, 39/41
 20095 Cusano Milanino (MI)
 +39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com