

VS-25-BU-DSUB-HD-ER - Insetto portacontatti D-SUB



1655205

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655205>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Insetto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 3, con 44 contatti di segnale, tipo contatto femmina, per montaggio su c.s., angolato, fissaggio mediante filettatura 4-40 UNC e perni a saldare, per telai da incasso VS-25-...



I vantaggi

- Elevata densità di cablaggio con 44 contatti di segnalazione in D-SUB Shell grandezza 3
- Montaggio estremamente semplice

Dati commerciali

Codice articolo	1655205
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABNCAB
Codice prodotto	ABNCAB
GTIN	4046356029148
Peso per pezzo (confezione inclusa)	22,04 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,04 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

1655205

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655205>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Insetto contatti
Applicazione	multipolare
Tipo	D-SUB
Numero di poli	44
Piano d'inserimento	D-SUB
Numero degli slot	1
Schermato	sì

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento a norma IEC 61076-2-101	250 V
Tensione di dimensionamento (III/3)	60 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1 kV
Corrente nominale	3 A (a 20 °C)
Tensione di prova	1000 V
Mezzo trasmissivo	Rame

Dati di collegamento

Collegamento	Contatti a saldatura ad onde
--------------	------------------------------

Dimensioni

Larghezza	21,6 mm
Altezza	17,1 mm
Lunghezza	53,42 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	metallizzato
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro
Materiale inserto portacontatti	Materiale termoplastico UL 94 V0 rinforzato con fibre di vetro

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 50
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale	≤ 3,40 N

VS-25-BU-DSUB-HD-ER - Inserto portacontatti D-SUB



1655205

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655205>

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 105 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio dei circuiti stampati
-------------------	---------------------------------

1655205

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655205>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1655205

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655205>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a), 6(a)-I, 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	85b71aae-2de9-4a0e-a288-2fbb3b5bcacf

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com