VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - Connettori in fibra ottica

1657009

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657009

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettori in fibra ottica, SC-RJ, MM, 2-poli, materiale: Plastica, grado di protezione: IP67, colore: grigio

Dati commerciali

Codice articolo	1657009
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNNBA
Codice prodotto	ABNNBA
GTIN	4046356081382
Peso per pezzo (confezione inclusa)	39,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	32,234 g
Numero tariffa doganale	85367000
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori in fibra ottica (lato cavo)
Applicazione	neutro
Tipo	SC-RJ
Numero di poli	2
Piano d'inserimento	SCRJ
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	I
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Attenuazione	≤ 1,5 dB (Attenuazione d'inserzione)
Mezzo trasmissivo	FO
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	MM

Dimensioni

Larghezza	38,4 mm
Altezza	22,8 mm
Lunghezza	125 mm

Caratteristiche meccaniche

Diametro boccola	2,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio
Materiale	Plastica
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale ferula	Lega di rame
Materiale custodia	Plastica
Materiale guarnizione per cavi	NBR
Materiale O-ring	FPM

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	5 mm ... 8,5 mm
Diametro filo	2,2 mm

Cavo in fibra ottica

Tipo di fibra	Fibra POF A4A

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 1000

Caratteristiche

Attenuazione	≤ 1,5 dB (Attenuazione d'inserzione)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657009

UL Listed
ID omologazione: E308814-20070105

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 10.0	EC001122

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n. CAS: 119-47-1)
SCIP	b2e1cf66-8c8e-4dad-bf32-d54d711cd2cd

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	2,193 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com