

VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - Connettori in fibra ottica



1657009

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657009>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettori in fibra ottica, grado di protezione: IP67, numero poli: 2, MM, materiale: Plastica, uscita cavo: diritto, colore: grigio

Dati commerciali

Codice articolo	1657009
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNNBA
Codice prodotto	ABNNBA
GTIN	4046356081382
Peso per pezzo (confezione inclusa)	39,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	32,234 g
Numero tariffa doganale	85367000
Paese di origine	DE

1657009

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657009>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori in fibra ottica (lato cavo)
Applicazione	neutro
Tipo	SC-RJ
Numero di poli	2
Piano d'inserimento	SCRJ
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	I
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Attenuazione	≤ 1,5 dB (Attenuazione d'inserzione)
Mezzo trasmissivo	FO
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	MM

Dimensioni

Larghezza	38,4 mm
Altezza	22,8 mm
Lunghezza	125 mm

Caratteristiche meccaniche

Diametro boccola	2,50 mm
------------------	---------

Indicazioni materiale

Colore	grigio
Materiale	Plastica
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale ferula	Lega di rame
Materiale custodia	Plastica
Materiale guarnizione per cavi	NBR
Materiale O-ring	FPM

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	5 mm ... 8,5 mm
Diametro filo	2,2 mm

Cavo in fibra ottica

Tipo di fibra	Fibra POF A4A
---------------	---------------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - Connettori in fibra ottica



1657009

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657009>

Cicli di manovra	≥ 1000
------------------	-------------

Caratteristiche

Attenuazione	$\leq 1,5$ dB (Attenuazione d'inserzione)
--------------	---

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C

VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - Connettori in fibra ottica



1657009

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657009>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657009>



UL Listed

ID omologazione: E308814-20070105

1657009

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657009>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 10.0	EC001122
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

1657009

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657009>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n. CAS: 119-47-1)
SCIP	b2e1cf66-8c8e-4dad-bf32-d54d711cd2cd

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com