

HC-D 15-ADP/1 DSUB 9 - Piastra adattatrice



1661312

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1661312>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore D-SUB, per equipaggiamento con un connettore D-SUB, n. poli 9, serie custodie HC-D 15...

Descrizione del prodotto

Piastra adattatrice, incl. viti di fissaggio

Dati commerciali


Codice articolo	1661312
Pezzi/conf.	2 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	2 Pezzi
Codice vendita	AF7AZD
Codice prodotto	AF7AZD
GTIN	4017918022570
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,71 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Piastra adattatrice
Tipo	D15
Numero di poli	9
Guarnizione presente	sì

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	23 mm
Altezza	7 mm
Lunghezza	57 mm

Indicazioni materiale

Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 100 °C

Montaggio

Nota per il montaggio	<p>Con viti di fissaggio: 1) vite Phillips 2,9x6,2 / 2) M3x10 DIN 84</p> <p>Posizione di montaggio della piastra dell'adattatore nella custodia protettiva: T è visibile dopo il montaggio nella custodia.</p> <p>Posizione di montaggio della piastra dell'adattatore nella custodia da incasso / a zoccolo / di accoppiamento: A è visibile dopo il montaggio nella custodia. Posizione di montaggio del D-SUB (dopo il montaggio nella custodia): prima della piastra di montaggio (montaggio anteriore)</p>
-----------------------	---

Disegni

Disegno quotato



vedere la nota per il montaggio

HC-D 15-ADP/1 DSUB 9 - Piastra adattatrice



1661312

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1661312>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
ECLASS-15.0	27440201

ETIM

ETIM 10.0	EC002309
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1661312

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1661312>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com