

# VC-K-KV-PG21(14-18) - Pressacavi

1853926

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1853926>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione a vite parziale Pg21, in plastica, composta da gommino isolante con foro e serracavo, per custodia misura 2 - 4, cavo [mm] 14 - 18

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1853926       |
| Pezzi/conf.                         | 5 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 5 Pezzi       |
| Codice vendita                      | ABLAZA        |
| Codice prodotto                     | ABLAZA        |
| GTIN                                | 4017918145927 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 14,16 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 13,79 g       |
| Numero tariffa doganale             | 39269097      |
| Paese di origine                    | PL            |

## Dati tecnici

### Note

#### Avvertenza di sicurezza

##### Indicazioni di sicurezza

**AVVERTENZA:** i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose.

- **AVVERTENZA:** mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire i prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato.

- **AVVERTENZA:** far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico.

- I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici.

- Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali.

- I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato.

- Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)).

- In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente.

- Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa

- Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente.

- Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

- Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti:
  - o Sul prodotto
  - o Sull'etichetta della confezione
  - o Nella documentazione fornita
  - o Im Web [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) alla voce del prodotto

- Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact

- Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products).

- Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)

1853926

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1853926>

- Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato.
- Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa.
- Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo.
- Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

### Caratteristiche articolo

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Famiglia di prodotti        | VARIOCON                    |
| Numero dei conduttori       | 1                           |
| Tipo di collegamento a vite | Connessione a vite parziale |
| Schermato                   | no                          |

### Dimensioni

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Larghezza                            | 36,5 mm |
| Altezza                              | 36,5 mm |
| Lunghezza                            | 32 mm   |
| Apertura chiave dadi                 | 33 mm   |
| Tipo di filettatura lato guarnizione | Pg21    |

### Indicazioni materiale

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Colore                        | grigio        |
| Materiale Guarnizione         | TPE           |
| Materiale Collegamento a vite | Policarbonato |
| Materiale guarnizione         | TPE           |

### Cavo / linea

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Diametro esterno conduttore Linea 1 | 14 mm ... 18 mm |
|-------------------------------------|-----------------|

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo di collegamento a vite | Connessione a vite parziale |
|-----------------------------|-----------------------------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP67              |
|                                  | IP67              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 100 °C |

# VC-K-KV-PG21(14-18) - Pressacavi



1853926

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1853926>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%