

VS-09-BU-DSUB-CD-G - Insetto portacontatti D-SUB



1688845

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688845>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Insetto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 1, per 9 contatti di segnale, tipo contatto femmina, per contatti a crimpare, diritto, fissaggio mediante filettatura M, per telai da incasso VS-09-...



Dati commerciali

Codice articolo	1688845
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	ABNCAB
Codice prodotto	ABNCAB
GTIN	4017918822972
Peso per pezzo (confezione inclusa)	11,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	11,4 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

1688845

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688845>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Insetto contatti
Tipo	D-SUB
Numero di poli	9
Piano d'inserimento	D-SUB
Numero degli slot	1
Schermato	sì

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento a norma IEC 61076-2-101	400 V
Tensione di dimensionamento (III/3)	125 V
Corrente nominale	5 A (a 20 °C)
Tensione di prova	1200 V
Mezzo trasmissivo	Rame

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
--------------	------------------------

Dimensioni

Larghezza	17,9 mm
Altezza	12,93 mm
Lunghezza	31,19 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	metallizzato
Materiale superficie contatti	Oro
Materiale insetto portacontatti	Materiale termoplastico UL 94 V0 rinforzato con fibre di vetro

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale	≤ 3,40 N

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

VS-09-BU-DSUB-CD-G - Insetto portacontatti D-SUB



1688845

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688845>

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 130 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

VS-09-BU-DSUB-CD-G - Insetto portacontatti D-SUB



1688845

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688845>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688845>



UL Recognized

ID omologazione: E118976

1688845

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688845>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1688845

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688845>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	f4b36fc9-0270-4ca1-b728-6ba1d1aca751

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com